






- Alberi di supporto alle estremità
- La tavola lineare comprende 2 alberi di precisione tol. h6 2 supporti per albero, 4 boccole a sfere massicce KBWW, 1 piatto mobile
- Materiale :  
Piatto e supporti: in alluminio  
Alberi e boccole: acciaio



**CON 4 BOCCOLE A SFERE**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	d	A	H	M vite interasse piatto	E	H	u	S	t
SMLS-12	12	85	32	73	42	16	5,3	M60	13
SMLS-16	16	100	36	88	54	18	5,3	M60	13
SMLS-20	20	130	46	115	75	23	6,4	M80	18
SMLS-25	25	160	56	140	88	28	8,4	M10	22
SMLS-30	30	180	64	158	96	32	10,5	M12	26
SMLS-40	40	230	80	202	122	40	13,5	M16	34
SMLS-50	50	280	96	250	152	48	13,5	M18	34

Codice	C	F	o	B	N vite interasse estremità	Lunghezza L (mm)	Prezzo unit.
SMLS-12	34	18	6,6	14	70	1000	243,14 €
SMLS-16	38	20	9,0	18	82	1000	292,52 €
SMLS-20	48	25	11,0	20	108	1000	368,03 €
SMLS-25	58	30	13,5	25	132	1000	521,60 €
SMLS-30	67	35	13,5	25	150	1000	747,32 €
SMLS-40	84	44	17,5	30	190	1000	1 158,38 €
SMLS-50	100	52	17,5	30	240	1000	Su richiesta

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ADL\_M

Anello di sollevamento, Inox



BMM

Manopola, zigrinata



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg



RPC

Ruota, Poliammide



BLH60

Rinvio angolare a L, da 19 a 70 Nm



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



ADL

Anello di sollevamento, Maschio



BPPL

Attrezzo di montaggio per sfera portante, Attrezzi di montaggio



CHML40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



UCP\_SS

Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



NKXR

Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and cylindrical ro...

## Prodotti correlati



BPQ

Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings