
Tavola lineare


Per lunghezze ridotte


SMLS

- ***Alberi di supporto alle estremità***
- ***La tavola lineare comprende 2 alberi di precisione tol. h6 2 supporti per albero, 4 boccole a sfere massicce KBWW, 1 piatto mobile***
- *Materiale :*
  Piatti e supporti: in alluminio
  Alberi e boccole: acciaio



CON 4 BOCCOLE A SFERE





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+
	Prezzo	Su richiesta

Codice	d	A	H	M vite interasse piatto	E	H	u	S	t
SMLS-12	12	85	32	73	42	16	5,3	M60	13
SMLS-16	16	100	36	88	54	18	5,3	M60	13
SMLS-20	20	130	46	115	75	23	6,4	M80	18
SMLS-25	25	160	56	140	88	28	8,4	M10	22
SMLS-30	30	180	64	158	96	32	10,5	M12	26
SMLS-40	40	230	80	202	122	40	13,5	M16	34
SMLS-50	50	280	96	250	152	48	13,5	M18	34

Codice	C	F	o	B	N vite interasse estremità	Lunghezza L (mm)	Prezzo unit.
SMLS-12	34	18	6,6	14	70	1000	243,14 €
SMLS-16	38	20	9,0	18	82	1000	292,52 €
SMLS-20	48	25	11,0	20	108	1000	368,03 €
SMLS-25	58	30	13,5	25	132	1000	521,60 €
SMLS-30	67	35	13,5	25	150	1000	747,32 €
SMLS-40	84	44	17,5	30	190	1000	1 158,38 €
SMLS-50	100	52	17,5	30	240	1000	Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



, 9.525mm (DIN 06B-1)



Dado esagonale - DIN934, Inox A2



Giunto Bowex ®, a dentatura bombata, Nylon



Angular miter gear 60°, da 1,5 a 3



Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 6 Nm




Maglia rapida economica, Acciaio



Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per



Perno di fissaggio per morsetti, Maschiato



Slitta di regolazione miniatura, 20



Sfera portante fissaggio con perno filettato, Forte

Prodotti correlati



Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings