



- Angolo di pressione 20°
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale:  
Inox 304L tranne modulo  
0,25: inox 303

**Opzione**

- Diverse lunghezze

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	3+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Modulo	P	W	H	L	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 2
SR0.5-400/304L	0,50	11,50	6,00	12	400	✓	96,77 €
SR0.8-400/304L	0,80	11,20	6,00	12	400	✓	102,46 €
SR1-400/304L	1,00	14,00	8,00	15	400	✓	108,16 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RPP  
Piastra di giunzione  
per cinghia RPP,  
RPP14



UCP\_PBT  
Cuscinetto ritto  
polimero inox,  
polimero e inox



CHMR40  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
57 Nm



DIV  
Pistoncino a molla,  
Bloccabile - Acciaio



RTE  
Rotex®, elastico,  
acciaio




GE  
Chiusura a leva,  
Standard



B\_ECO  
Ingranaggio conico -  
Acciaio C43 - ECO, 1:1



M0  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Plastica  
lavorata (delrin)



KITdog  
Kit di motorizzazione  
24V, Ruota e vite



P60  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
57 Nm



PRFSRAD  
Sistema di chiusura  
per profili alluminio,



BAGSS  
Anello di bloccaggio  
inox, Inox

## Prodotti correlati



R\_RR  
Cremagliera sezione  
stretta, Acciaio



SSG1\_304L  
Ingranaggio dritto  
Inox, Inox 304L