

Chiusura a leva regolabile

Stock Acc Inx

SRG20 Corsa regolabile da 77,3mm a 83mm


- Chiusura a leva con riscontro

- Materiali:

Acciaio zincato
inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG20-77-83	da 77,3 a 83	20	Acciaio	Zincata	46	✓	5,73 €
SRG20-77-83/SS	da 77,3 a 83	20	Inox 304	Grezza	46	✓	10,56 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Chiusura a leva con riscontro

- Materiali:
Acciaio zincato
inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG25-96-121	da 96 a 121,7	25	Acciaio	Zincata	90	✓	7,20 €
SRG25-96-121/SS	da 96 a 121,7	25	Inox 304	Grezza	90	✓	18,08 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Chiusura a leva regolabile

Stock Acc Inx

SRG40 Corsa regolabile da 117,4mm a 128mm


- Chiusura a leva con riscontro

- Materiali:

Acciaio zincato
inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG40-117-128	da 117,4 a 128	40,6	Acciaio	Zincata	130	✓	8,03 €
SRG40-117-128/SS	da 117,4 a 128	40,6	Inox 304	Grezzo	130	✓	26,32 €



*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Chiusura a leva con riscontro

- Materiali:
 Acciaio zincato
 inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta


Codice	X	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG52-78-90	da 78 a 90	67	52	Acciaio	Zincata	100	✓	15,11 €
SRG52-78-90/SS	da 78 a 90	67	52	Inox 304	Grezza	100	✓	29,53 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SDG_SS
Supporto con tirante ad occhio, Inox



KSM
Dado cilindrico in acciaio, Acciaio - 1 filetto



AHEX
Riduttore manuale, Barra esagonale



CFF
Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



ZBconique
Ingranaggio conico in plastica, 1:1




RFVcap
Copertorio di protezione inox, Copertorio di protezione aperto



CFF_SS
Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Inox / bronzo - Serie



CAP881
Catena a tapparella, Stretta serie 881



EZYSS
Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



PENC
Maniglia da incasso, montaggio a scatto



KB_UU
Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



PRF_CLIP_45
Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per canalina di ca...

Prodotti correlati



SRG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 96mm a 121,7mm



SRG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 117,4mm a 128mm



GEC
Chiusura a leva in gomma con aggancio, Bloccabile



GAC
Chiusura a leva con serratura, Bloccabile