


- For fastening two associated parts
- Stress spread uniformly across width
- Absorbs shocks and vibrations
- For information on shear strength, please see technical information
- Material: stainless steel 304



Info.

- Sold by the packet

DISCOUNTS


N° packets	1+	5+	10+	21+
Disc.	List -10%	-20%		On request

Part number	ØD expanded			L	ØB	Chamfer C	Hole Ø		Qty. per packet	Stock [*]	Price per packet
	Nom. Ø	Min. Ø	Max. Ø				Min.	Max.			
SRP1.5-5/B	1,5	1,70	1,80	5	1,40	0,50	1,50	1,60	100	-	9,99 €
SRP1.5-6/B	1,5	1,70	1,80	6	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	8,70 €
SRP1.5-8/B	1,5	1,70	1,80	8	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	9,29 €
SRP1.5-10/B	1,5	1,70	1,80	10	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	9,46 €
SRP1.5-12/B	1,5	1,70	1,80	12	1,40	0,50	1,50	1,60	100	-	7,75 €
SRP1.5-14/B	1,5	1,70	1,80	14	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	10,08 €
SRP1.5-16/B	1,5	1,70	1,80	16	1,40	0,50	1,50	1,60	100	-	11,38 €
SRP1.5-18/B	1,5	1,70	1,80	18	1,40	0,50	1,50	1,60	100	-	10,62 €
SRP1.5-20/B	1,5	1,70	1,80	20	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	12,01 €
SRP2-4/B	2,0	2,30	2,40	4	1,90	0,70	2,00	2,10	100	-	9,86 €
SRP2-5/B	2,0	2,30	2,40	5	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	9,73 €
SRP2-6/B	2,0	2,30	2,40	6	1,90	0,70	2,00	2,10	100	-	10,08 €
SRP2-8/B	2,0	2,30	2,40	8	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	8,70 €
SRP2-10/B	2,0	2,30	2,40	10	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	10,08 €
SRP2-12/B	2,0	2,30	2,40	12	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	9,46 €
SRP2-14/B	2,0	2,30	2,40	14	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	10,75 €
SRP2-16/B	2,0	2,30	2,40	16	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	11,38 €
SRP2-18/B	2,0	2,30	2,40	18	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	11,69 €
SRP2-20/B	2,0	2,30	2,40	20	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	12,01 €
SRP2-22/B	2,0	2,30	2,40	22	1,90	0,70	2,00	2,10	100	-	12,37 €
SRP2-24/B	2,0	2,30	2,40	24	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	13,96 €
SRP2-26/B	2,0	2,30	2,40	26	1,90	0,70	2,00	2,10	100	-	14,53 €
SRP2-30/B	2,0	2,30	2,40	30	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	16,52 €
SRP2.5-6/B	2,5	2,80	2,90	6	2,40	0,70	2,50	2,60	100	-	8,37 €
SRP2.5-8/B	2,5	2,80	2,90	8	2,40	0,70	2,50	2,60	100	-	10,68 €
SRP2.5-10/B	2,5	2,80	2,90	10	2,40	0,70	2,50	2,60	100	✓	11,08 €
SRP2.5-12/B	2,5	2,80	2,90	12	2,40	0,70	2,50	2,60	100	-	10,22 €
SRP2.5-14/B	2,5	2,80	2,90	14	2,40	0,70	2,50	2,60	100	-	10,57 €
SRP2.5-16/B	2,5	2,80	2,90	16	2,40	0,70	2,50	2,60	100	✓	12,01 €
SRP2.5-18/B	2,5	2,80	2,90	18	2,40	0,70	2,50	2,60	100	-	12,55 €

*Depending on availability

Part number	ØD expanded				Chamfer			Hole Ø		Qty. per packet	Stock*	Price per packet
	Nom. Ø	Min. Ø	Max. Ø	L	ØB	C	Min.	Max.				
SRP2.5-20/B	2,5	2,80	2,78	20	2,40	0,70	2,49	2,60	100	-	12,90 €	
SRP2.5-22/B	2,5	2,80	2,78	22	2,40	0,70	2,49	2,60	100	-	12,87 €	
SRP2.5-24/B	2,5	2,80	2,78	24	2,40	0,70	2,49	2,60	100	-	15,12 €	
SRP2.5-26/B	2,5	2,80	2,78	26	2,40	0,70	2,49	2,60	100	-	15,23 €	
SRP2.5-30/B	2,5	2,80	2,78	30	2,40	0,70	2,49	2,60	100	✓	14,70 €	
SRP3-5/B	3,0	3,30	3,30	5	2,90	0,90	3,00	3,10	100	-	12,63 €	
SRP3-6/B	3,0	3,30	3,30	6	2,90	0,90	3,00	3,10	100	-	10,75 €	
SRP3-8/B	3,0	3,30	3,30	8	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	10,08 €	
SRP3-10/B	3,0	3,30	3,30	10	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	11,38 €	
SRP3-12/B	3,0	3,30	3,30	12	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	10,75 €	
SRP3-14/B	3,0	3,30	3,30	14	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	12,55 €	
SRP3-16/B	3,0	3,30	3,30	16	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	11,59 €	
SRP3-18/B	3,0	3,30	3,30	18	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	13,34 €	
SRP3-20/B	3,0	3,30	3,30	20	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	13,82 €	
SRP3-22/B	3,0	3,30	3,30	22	2,90	0,90	3,00	3,10	100	-	13,96 €	
SRP3-24/B	3,0	3,30	3,30	24	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	15,89 €	
SRP3-26/B	3,0	3,30	3,30	26	2,90	0,90	3,00	3,10	100	-	15,12 €	
SRP3-28/B	3,0	3,30	3,30	28	2,90	0,90	3,00	3,10	100	-	17,15 €	
SRP3-30/B	3,0	3,30	3,30	30	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	15,89 €	
SRP3-32/B	3,0	3,30	3,30	32	2,90	0,90	3,00	3,10	100	-	16,39 €	
SRP3-35/B	3,0	3,30	3,30	35	2,90	0,90	3,00	3,10	100	-	18,89 €	
SRP3-40/B	3,0	3,30	3,30	40	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	19,72 €	
SRP4-6/B	4,0	4,40	4,60	6	3,90	1,10	4,00	4,12	100	-	12,01 €	
SRP4-8/B	4,0	4,40	4,60	8	3,90	1,10	4,00	4,12	100	-	13,63 €	
SRP4-10/B	4,0	4,40	4,60	10	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	15,12 €	
SRP4-12/B	4,0	4,40	4,60	12	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	15,89 €	
SRP4-14/B	4,0	4,40	4,60	14	3,90	1,10	4,00	4,12	100	-	15,19 €	
SRP4-16/B	4,0	4,40	4,60	16	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	15,89 €	
SRP4-18/B	4,0	4,40	4,60	18	3,90	1,10	4,00	4,12	100	-	16,52 €	
SRP4-20/B	4,0	4,40	4,60	20	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	17,15 €	
SRP4-22/B	4,0	4,40	4,60	22	3,90	1,10	4,00	4,12	100	-	17,80 €	
SRP4-24/B	4,0	4,40	4,60	24	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	18,45 €	
SRP4-26/B	4,0	4,40	4,60	26	3,90	1,10	4,00	4,12	100	-	19,72 €	
SRP4-28/B	4,0	4,40	4,60	28	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	22,28 €	
SRP4-30/B	4,0	4,40	4,60	30	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	22,92 €	
SRP4-35/B	4,0	4,40	4,60	35	3,90	1,10	4,00	4,12	50	-	13,53 €	
SRP4-40/B	4,0	4,40	4,60	40	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	14,50 €	
SRP4-45/B	4,0	4,40	4,60	45	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	15,48 €	
SRP4-50/B	4,0	4,40	4,60	50	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	16,77 €	
SRP5-10/B	5,0	5,40	5,60	10	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	9,35 €	
SRP5-12/B	5,0	5,40	5,60	12	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	9,07 €	
SRP5-14/B	5,0	5,40	5,60	14	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	10,57 €	
SRP5-16/B	5,0	5,40	5,60	16	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	10,36 €	
SRP5-18/B	5,0	5,40	5,60	18	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	11,63 €	
SRP5-20/B	5,0	5,40	5,60	20	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	13,23 €	
SRP5-22/B	5,0	5,40	5,60	22	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	11,63 €	
SRP5-24/B	5,0	5,40	5,60	24	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	13,44 €	
SRP5-26/B	5,0	5,40	5,60	26	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	14,61 €	
SRP5-28/B	5,0	5,40	5,60	28	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	14,58 €	
SRP5-30/B	5,0	5,40	5,60	30	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	12,27 €	

*Depending on availability




DISCOUNTS

N° packets	1+	5+	10+	21+
Disc.	List -10%	-20%	-20%	On request

Part number	OD expanded			L	ØB	Chamfer C	Hole Ø		Qty. per packet	Stock*	Price per packet
	Nom. Ø	Min. Ø	Max. Ø				Min.	Max.			
SRP5-32/B	5,0	5,40	5,45	32	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	14,19 €
SRP5-35/B	5,0	5,40	5,45	35	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	13,46 €
SRP5-40/B	5,0	5,40	5,45	40	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	17,98 €
SRP5-45/B	5,0	5,40	5,45	45	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	19,31 €
SRP5-50/B	5,0	5,40	5,45	50	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	20,62 €
SRP6-10/B	6,0	6,40	6,70	10	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	11,63 €
SRP6-12/B	6,0	6,40	6,70	12	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	10,66 €
SRP6-14/B	6,0	6,40	6,70	14	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	12,57 €
SRP6-16/B	6,0	6,40	6,70	16	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	13,53 €
SRP6-18/B	6,0	6,40	6,70	18	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	14,50 €
SRP6-20/B	6,0	6,40	6,70	20	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	15,41 €
SRP6-22/B	6,0	6,40	6,70	22	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	16,09 €
SRP6-24/B	6,0	6,40	6,70	24	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	17,06 €
SRP6-26/B	6,0	6,40	6,70	26	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	16,09 €
SRP6-28/B	6,0	6,40	6,70	28	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	18,66 €
SRP6-30/B	6,0	6,40	6,70	30	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	19,63 €
SRP6-32/B	6,0	6,40	6,70	32	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	21,55 €
SRP6-35/B	6,0	6,40	6,70	35	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	21,89 €
SRP6-40/B	6,0	6,40	6,70	40	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	24,13 €
SRP6-45/B	6,0	6,40	6,70	45	5,85	1,50	6,00	6,12	50	-	26,07 €
SRP6-50/B	6,0	6,40	6,70	50	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	28,31 €
SRP8-10/B	8,0	8,50	8,80	10	7,80	2,00	8,00	8,15	50	-	27,98 €
SRP8-16/B	8,0	8,50	8,80	16	7,80	2,00	8,00	8,15	25	-	8,94 €
SRP8-20/B	8,0	8,50	8,80	20	7,80	2,00	8,00	8,15	25	-	10,72 €
SRP8-22/B	8,0	8,50	8,80	22	7,80	2,00	8,00	8,15	25	-	11,38 €
SRP8-24/B	8,0	8,50	8,80	24	7,80	2,00	8,00	8,15	25	-	11,98 €
SRP8-26/B	8,0	8,50	8,80	26	7,80	2,00	8,00	8,15	25	-	12,63 €
SRP8-28/B	8,0	8,50	8,80	28	7,80	2,00	8,00	8,15	25	-	13,30 €
SRP8-30/B	8,0	8,50	8,80	30	7,80	2,00	8,00	8,15	25	✓	14,09 €
SRP8-35/B	8,0	8,50	8,80	35	7,80	2,00	8,00	8,15	25	-	15,54 €
SRP8-40/B	8,0	8,50	8,80	40	7,80	2,00	8,00	8,15	10	✓	8,40 €
SRP8-50/B	8,0	8,50	8,80	50	7,80	2,00	8,00	8,15	10	✓	9,70 €
SRP10-20/B	10,0	10,50	10,80	20	9,75	2,50	10,00	10,15	10	-	10,94 €
SRP10-24/B	10,0	10,50	10,80	24	9,75	2,50	10,00	10,15	10	-	11,46 €
SRP10-26/B	10,0	10,50	10,80	26	9,75	2,50	10,00	10,15	10	-	11,74 €
SRP10-30/B	10,0	10,50	10,80	30	9,75	2,50	10,00	10,15	10	✓	12,41 €
SRP10-40/B	10,0	10,50	10,80	40	9,75	2,50	10,00	10,15	10	✓	14,05 €
SRP10-50/B	10,0	10,50	10,80	50	9,75	2,50	10,00	10,15	10	✓	15,75 €

*Depending on availability

Altri prodotti...



RPPM
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



BABFCFO
Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia cilindrica



PAMF80EB
Piede snodato con base stampata fissabile Ø80, Piede snodato



ACLBMC
Supporto per sensore per profili alluminio, Porta cellula



PRF-P
Supporto piede, Per piedi o ruote



BPHR
Sfera portante, Forte



PSG15S
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



MCLred
Manicotto di riduzione, Cilindrico - inox



APBC
Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto



ZBconique
Ingranaggio conico in plastica, 1:1



DOMI120
Accessori di collegamento, Piatto girevole



BHEX
Tappo di protezione esagonale, Tecnopolimero nero

Prodotti correlati



DH
Spina cilindrica, standard DIN 6325



BOXsap
Box kit di spine elastiche ISO8752, Box kit - elastica cilindrica IS...