

- Permette l'allineamento ed il parallelismo tra l'albero e la sede
- Permette i movimenti oscillatori a deboli velocità
- Materiale:

Inox autolubrificato Uniflon®

- Richiede una sede con tolleranza P7


Vantaggi

- Senza lubrificazione, né manutenzione

Utilizzo

- Carichi elevati discontinui
- In caso di manutenzione difficile

Precisione svizzera



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	24+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	Carico statico radiale (daN)	Carico statico assiale (daN)	ØA (H6)	ØD (h6)	H	ØO	W	Sfera ØE	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 9
SSE3.45	790	250	3	12	4,50	5,18	6	7,93	4	105,31 €
SSE5.45	1500	440	5	16	6,00	7,71	8	11,11	9	97,02 €
SSE6.45	1960	500	6	18	6,75	8,96	9	12,70	12	104,61 €
SSE8.45	3170	620	8	22	9,00	10,40	12	15,88	24	108,41 €
SSE10.45	4530	750	10	26	10,50	12,92	14	19,05	38	139,20 €
SSE12.45	6040	880	12	30	12,00	15,43	16	22,23	57	116,31 €
SSE14.45	7550	1000	14	34	13,50	16,86	19	25,40	83	197,80 €
SSE16.45	9440	1130	16	38	15,00	19,39	21	28,58	110	275,01 €
SSE18.45	11780	1250	18	42	16,50	21,89	23	31,75	150	387,82 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




PR530

Piede snodato tutto
inox Ø30, Ø 30



KBS_UU

Manicotto chiuso a
sfere inox di
precisione, Di
precisione - inox / ...



LWH

Guida lineare a sfere -
Sfere acciaio, Carello -
da 9320 N a 71300 N



PRF_CH

Catena porta cavo,
Supplied in metre
lengths



APBC

Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto



BSM_LOK

Pressore a molla con
esagono incassato,
LONG-LOK - corpo e
spina ino...



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Piastra di base per
profil...



PRF_P

Elementi di
ancoraggio, Base di
ancoraggio



DOMI120

Accessori di
collegamento, Kit di




MACss

Moschettone inox,
Inox



SVR20

Martinetto a vite - Vite
rotante, Con



PRF_LIS

Guarnizione di tenuta,
Black NBR

Prodotti correlati



CSSSS

Snodo sferico inox,
Inox/ PTFE