


Inox 304L

Modulo 1,5

- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/mn.			
	INOX 304L	ottone	fibra
Nm	8,88	4,44	3,55
kW	0,93	0,46	0,37



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
SSG1.5-12-304L	12	18	21	14	8	✓	29,02 €
SSG1.5-15-304L	15	22,5	25,5	18	8	✓	31,89 €
SSG1.5-16-304L	16	24	27	20	10	✓	33,26 €
SSG1.5-18-304L	18	27	30	20	10	-	37,45 €
SSG1.5-20-304L	20	30	33	20	10	✓	39,78 €
SSG1.5-22-304L	22	33	36	20	10	-	44,02 €
SSG1.5-24-304L	24	36	39	25	10	-	46,07 €
SSG1.5-30-304L	30	45	48	25	10	✓	58,20 €
SSG1.5-32-304L	32	48	51	25	10	-	62,53 €
SSG1.5-36-304L	36	54	57	30	15	-	71,88 €
SSG1.5-40-304L	40	60	63	40	15	-	76,34 €
SSG1.5-44-304L	44	66	69	40	15	-	76,50 €
SSG1.5-46-304L	46	69	72	40	15	-	79,82 €
SSG1.5-48-304L	48	72	75	40	15	-	83,39 €
SSG1.5-50-304L	50	75	78	40	15	-	115,77 €
SSG1.5-54-304L	54	81	84	40	15	-	115,77 €
SSG1.5-56-304L	56	84	87	40	15	-	115,77 €
SSG1.5-60-304L	60	90	93	40	15	-	159,11 €
SSG1.5-64-304L	64	96	99	40	15	-	159,11 €
SSG1.5-66-304L	66	99	102	40	15	-	182,51 €
SSG1.5-70-304L	70	105	108	40	15	-	182,51 €

A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

SSG1.5-298-304L	298	447	450	Dimensioni: contattateci	Su richiesta
-----------------	-----	-----	-----	--------------------------	--------------

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MHSC

Giunto flessibile a disco semplice, Disco semplice



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



PRF_CH

Catena porta cavo, Supplied in metre lengths



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del martinetto



CHAB

Hinge with stop, Hinge



PF60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



PSG1

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato




DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



PX_PO


Maniglia - movimentazione manuale, standard



TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 2kg

Prodotti correlati



MRS

Crema di sezione metrica, Inox



TRMSS

Crema di sezione circolare, Inox - modulo 1-5