

Spazzola strip




STRIP 1m

Supporto rigido dritto 1 metro

- Per isolare la parte inferiore di porte, portoni e persiane avvolgibili
- Concepita per impedire l'accesso di piccoli roditori
- Materiali:
Montatura: alluminio anodizzato
Spazzola: fibre in polipropilene nero con trattamento contro i raggi UV

Opzioni

- Spazzola su misura



Barra in alluminio



Su misura possibile

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Lunghezza (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	- New	16,20 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	- New	20,46 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	- New	21,72 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	- New	68,22 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	- New	78,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm




- Per isolare la parte inferiore di porte, portoni e persiane avvolgibili
- Concepita per impedire l'accesso di piccoli roditori
- Materiali:
 - Montatura: alluminio anodizzato
 - Spazzola: fibre in polipropilene nero con trattamento contro i raggi UV

Opzioni

- Spazzola su misura (quantità minima possibile)



Su misura possibile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Lunghezza (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SMLS
Tavola lineare, Per
lunghezze ridotte



PR125
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
123




PW_PWG05
Ruota di precisione,
Bronzo



TBD
Tavola di
posizionamento a
passo inverso
manuale, 5kg



SHSS
Vite a spalla inox 416,
Inox 416 pretrattato



RPP14
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP14




SUA4
Catena semplice al
metro, Acciaio



SA_SAKH
Supporto per
manicotto, Chiuso -
carico leggero



YG1
Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio



KITbuh
Kit di motorizzazione
24V, Planetario



VPRA_M
Volantino con
impugnatura, Plastica



BVR
Battute a vite
regolabile, Acciaio

Prodotti correlati



STRIPF
Spazzola strip,
Lunghezza 1m



STRIP
Spazzola strip,
Lunghezza 3m