

Spazzola strip



STRIP 1m

Supporto rigido dritto 1 metro

- Per isolare la parte inferiore di porte, portoni e persiane avvolgibili
- Concepita per impedire l'accesso di piccoli roditori
- Materiali:
Montatura: alluminio anodizzato
Spazzola: fibre in polipropilene nero con trattamento contro i raggi UV

Opzioni

- Spazzola su misura



Barra in alluminio



Su misura possibile

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Lunghezza (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	- New	16,20 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	- New	20,46 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	- New	21,72 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	- New	68,22 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	- New	78,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm




- Per isolare la parte inferiore di porte, portoni e persiane avvolgibili
- Concepita per impedire l'accesso di piccoli roditori
- Materiali:
 - Montatura: alluminio anodizzato
 - Spazzola: fibre in polipropilene nero con trattamento contro i raggi UV

Opzioni

- Spazzola su misura (quantità minima possibile)



Su misura possibile




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Lunghezza (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PM3

Vite senza fine,
Plastica lavorata
(delrin)



T5P_T10P

Piastra di giunzione
per cinghia T, T5



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



CHA1056-U4

Cerniera ad avvitare,
Aperura 180°



PCLA_T

Maniglia a ripresa -
maschio, Plastica



G4

Ingranaggio dritto
acciaio , Acciaio
20NCD2



ZG4

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



IBJss

Snodo angolare, Inox



PTR

Pignone tendicatena,
Per applicazioni
correnti



CHTRB

Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 4,7 Nm



AKN

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 22 a
180Nm



NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso

Prodotti correlati



STRIP1000

Spazzola strip,
Lunghezza 1m



STRIP

Spazzola strip,
Lunghezza 3m