Spazzola strip

STRIP 1m

Supporto rigido dritto 1 metro

- ***Per isolare la parte inferiore di porte, portoni e persiane avvolgibili***
- *Concepita per impedire l'accesso di piccoli roditori*
- *Materiali:*
  Montatura: alluminio anodizzato
  Spazzola: fibre in polipropilene nero con trattamento contro i raggi UV




Barra in alluminio

Su misura possibile

Opzioni

- *Spazzola su misura*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Lunghezza (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✔	13,77 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✔	14,83 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	-	New 16,20 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✔	16,77 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✔	17,36 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	-	New 20,46 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	-	New 21,72 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✔	26,35 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✔	32,43 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✔	36,71 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	-	New 68,22 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	-	New 78,81 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Spazzola strip

Supporto rigido dritto a 90°


STRIP

- ***Per isolare la parte inferiore di porte, portoni e persiane avvolgibili***
- *Concepita per impedire l'accesso di piccoli roditori*
- *Materiali:*
  Montatura: alluminio anodizzato
  Spazzola: fibre in polipropilene nero con trattamento contro i raggi UV



Opzioni

- *Spazzola su misura (quantità minima possibile)*



Su misura possibile

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Lunghezza (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✔	13,77 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✔	14,83 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✔	16,77 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✔	17,36 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✔	26,35 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✔	32,43 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✔	36,71 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


BLHT20

Rinvio angolare a T, da 0.66 a 1.77 Nm


BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia ovale


INStool

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa


RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, convessa


PGB

Attrezzi, Porta attrezzi


SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide


ESCON

Accessori per variatore di velocità 5A, Kit 4 cavi motore DC


CFF

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo


B_ECO


Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 1:1


BPL

Sfera portante con flangia, Leggero


ZG0

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica


T0

Molla di torsione, Inox

Prodotti correlati


STRIP1000

Spazzola strip, Lunghezza 1m


STRIP

Spazzola strip, Lunghezza 3m