

Chiusura a leva regolabile

Stock Acc Inx

SVG26 Corsa regolabile da 82mm a 92mm

- Chiusura a leva con riscontro

- Materiali:

Acciaio zincato
inox 304 grezzo


Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello

Con supporto per lucchetto



acciaio o inox



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|------------|-----|-----|--------------|--------------|
| Sc. Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|----------------|------------|------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------------|
| SVG26-82-92 | da 82 a 92 | 26,4 | Acciaio | Zincata | 48 | ✓ | 6,75 € |
| SVG26-82-92/SS | da 82 a 92 | 26,4 | Inox 304 | Grezzo | 48 | ✓ | 11,32 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Corsa regolabile da
106,7mm a 121,4mm

SVG32

- Chiusura a leva con riscontro
- Materiali:
Acciaio zincato
inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|-----|------------|-----|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo -3% | -5% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|------------------|---------------|----|-----------|----------|-----------|--------|-----------------------|
| SVG32-106-121 | 106,7 à 121,4 | 32 | Acier | Zincata | 102 | ✓ | 6,60 € |
| SVG32-106-121/SS | 106,7 à 121,4 | 32 | Inox 304 | Grezza | 102 | ✓ | 18,91 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Chiusura a leva regolabile

Stock Acc Inx

SVG39

Corsa regolabile da
118mm a 130,5mm



- **Chiusura a leva con riscontro**

- **Materiali:**

Acciaio zincato
inox 304 grezzo

Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|-----|--------|-----|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|------------------|----------------|------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------------|
| SVG39-118-130 | da 118 a 130,5 | 39,3 | Acciaio | Zincata | 124 | ✓ | 11,51 € |
| SVG39-118-130/SS | da 118 a 130,5 | 39,3 | Inox 304 | Grezzo | 124 | ✓ | 25,25 € |


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Corsa regolabile
da 174mm a 190mm

SVG50


- Chiusura a leva con riscontro
- Chiusura ad avvitare
- Materiali:
Acciaio zincato
inox 304 grezzo

Con supporto per
lucchetto



Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|-----|--------|-----|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|------------------|--------------|----|-----------|----------|-----------|--------|-----------------------|
| SVG50-174-190 | da 174 a 190 | 50 | Acciaio | Zincata | 236 | ✓ | 14,75 € |
| SVG50-174-190/SS | da 174 a 190 | 50 | Inox 304 | Grezza | 236 | - | 48,36 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M1

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio non temprato



MF

Deceleratore, Flangia rettangolare



NTMdl

Grano punta in delrin, punta in delrin



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 3:1



RBntc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù



E60

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 62 Nm



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso




SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



HG6

Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio



TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



R205

Molla per stampi ISO10243, Forte

Prodotti correlati



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 77,3mm a 83mm



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 96mm a 121,7mm