

Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato



Console girevole e terminale forato

SVT_{CH} SVT_{SK}

I montaggi con terminali forati sono molto utilizzati per evitare i carichi radiali sulla vite. Sotto il carter viene posizionata una console girevole, mentre all'estremità della vite viene posizionato un terminale.

Importante

- Il terminale presenta una filettatura specifica e deve essere necessariamente ordinato con il martinetto. Non può essere venduto separatamente.





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Terminale

Codice	Per martinetto	ØA	B	ØD	L	E	F	G	Prezzo Unit.
SVT5-CH	SVT5	15	15	30	50	20	30	10	68,80 €
SVT15-CH	SVT15	15	15	35	50	25	35	20	72,44 €
SVT20-CH	SVT20	15	23	40	65	30	46	20	77,91 €
SVT30-CH	SVT30	15	23	40	65	30	46	20	77,91 €



Console girevole

Codice	Per martinetto	A	B	C	D	E	F	G
SVT5-SK	SVT5	50,0	10	8	45,0	30,0	060	070
SVT15-SK	SVT15	67,5	15	15	60,0	37,5	110	135
SVT20-SK	SVT20	90,0	25	20	77,5	50,0	135	165
SVT30-SK	SVT30	90,0	25	20	77,5	50	135	165

Codice	H	P	J	K	L	M	N	Prezzo Unit.
SVT5-SK	150	144	10	6	M8	134	45,2	240,40 €
SVT15-SK	150	140	15	9	M8	125	48,2	308,27 €
SVT20-SK	260	250	25	13	M10	225	60,2	434,65 €
SVT30-SK	190	180	25	13	M12	155	60,2	434,65 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SER
Accessori per porte,
Ferpaporte a
calamita



PTA150
Piede snodato con
base stampata Ø150,
40000N



PO
Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



BLHB20
Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a 4.4
Nm



SCA_SS
Serracavo, Inox




DOMI_MD
Tavola rotante di
regolazione Domino,
40/1



CHM63-MOT
Motoriduttore AC
asincrono 0,37 a
1,5kW, 0.37 a 1.5kW



SDC_{SS}
Boccole di
posizionamento per
pistoncino a molla,
Per puntale da Ø4...



RPPM
Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP14



GARDLL
Bussola portamaschi,
Acciaio o InoxInox



MAX26
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,075 a



BFM2
Dado trapezoidale,
Bronzo - 2 filetti

Prodotti correlati



SVT5
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



SVT15
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



SVT20
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



SVT30
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante