




- Corsa di base 100 mm
- Materiale: carter GGG50
- Peso del martinetto senza vite 3,2 kg
- Peso di 100 mm di vite 0,3 kg
- Lubrificazione con grasso
- Quantità di grasso 0,1 kg

Accessori

- Piattello **SVT15-PLATEAU**
- Forcella **SVT15-CHAPE**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza max (kW) a 20% ED	Potenza max (kW) a 10% ED
SVT15-6	06:1	7,23	33%	2800	2,80	0,35	0,46
SVT15-25	25:1	2,86	20%	2800	0,67	0,35	0,46

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
Direzione verso l'alto						
SVT15-6-100H	6:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	895,91 €
SVT15-25-100H	25:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	895,91 €
SVT15-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				20,81 €
Direzione verso il basso						
SVT15-6-100B	6:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	895,91 €
SVT15-25-100B	25:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	895,91 €
SVT15-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTA40ssEB
Articulated foot whit
sheet metal base
Ø40, 3000N



VBFP
Volantino a 6 lobi -
boccola passante,
Duroplast - Ottone




HTD8M_50
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Acciaio




PSP
Accessori per
pannello, Profilo
supporto per pannelli



BTC_M
Tappo per tubo
quadrato con inserto
maschiato, Con
inserto maschiato



AC
Piastrina di riscontro,
15mm



MRS
Cremagliera sezione
metrica, Inox



H02
Giunto cardanico
semplice ad aghi,
Sollecitazioni intense



J51
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 0.13



CDC
Molla di compressione
conica, Conica




BABS303
Perno autobloccante
inox 303, Inox 303



PCH
Impugnatura, Fungo

Prodotti correlati



SVT_CH
Martinetto a vite,
Forcella



SVR15
Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna



SVT_CH
Martinetto a vite -
Montaggio con
terminale forato,
Console girevole



LFM
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 1 filetto