
Martinetto a vite - Vite traslante ★★★

SVT15 — Forza nominale: 15.000 N

- ***Corsa di base 100 mm***
- *Materiale: carter GGG50*
- *Peso del martinetto senza vite 3,2 kg*
- *Peso di 100 mm di vite 0,3 kg*
- *Lubrificazione con grasso*
- *Quantità di grasso 0,1 kg*


Accessori

- *Piattello* ***SVT15-PLATEAU***
- *Forcella* ***SVT15-CHAPE***




SVT15-H





SVT15-B



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza max (kW) a 20% ED	Potenza max (kW) a 10% ED
SVT15-6	06:1	7,23	33%	2800	2,80	0,35	0,46
SVT15-25	25:1	2,86	20%	2800	0,67	0,35	0,46

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
Direzione verso l'alto						
SVT15-6-100H	6:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	895,91 €
SVT15-25-100H	25:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	895,91 €
SVT15-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				20,81 €
Direzione verso il basso						
SVT15-6-100B	6:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	895,91 €
SVT15-25-100B	25:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	895,91 €
SVT15-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



NDS20

Connetore di serraggio, Parallela



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



VP

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Acciaio



RTL450

Calettatore di bloccaggio, Coppia elevata



SMS

Ingranaggio conico spiroidale, 1:1



RPCpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide



PF40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a18 Nm



VELM4

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T



WW20

Carrello Drylin® W, Carrello



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per s...

Prodotti correlati

SVT_CH

Martinetto a vite, Forcella



SVR15

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



SVT_CH

Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato, Console girevole



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto