




- Corsa di base 100 mm
- Materiale: carter GGG50
- Peso del martinetto senza vite 3,2 kg
- Peso di 100 mm di vite 0,3 kg
- Lubrificazione con grasso
- Quantità di grasso 0,1 kg

### Accessori

- Piattello **SVT15-PLATEAU**
- Forcella **SVT15-CHAPE**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza max (kW) a 20% ED	Potenza max (kW) a 10% ED
SVT15-6	06:1	7,23	33%	2800	2,80	0,35	0,46
SVT15-25	25:1	2,86	20%	2800	0,67	0,35	0,46

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
<b>Direzione verso l'alto</b>						
SVT15-6-100H	6:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	895,91 €
SVT15-25-100H	25:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	895,91 €
SVT15-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				20,81 €
<b>Direzione verso il basso</b>						
SVT15-6-100B	6:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	895,91 €
SVT15-25-100B	25:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	895,91 €
SVT15-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				20,81 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




DOMI80

Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80 con contatore e ...



HLA28

Rinvio angolare a dentatura spirooidale, Fino a 182Nm



M0

Vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



DOMI120

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



BLHM40

Rinvio angolare, fino a 10.3 Nm




RBNpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - caucciù



CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



RT61ss

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



OP3

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 4 cifre



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



PF60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm

## Prodotti correlati

SVT\_CH

Martinetto a vite, Forcella



SVR15

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



SVT\_CH

Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato, Console girevole



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto