

# Puleggia dentata T di posizionamento

## Passo T10

## Alluminio

Larghezza cinghia 16mm


**Serie economica**



- Passo 10mm
- Materiali:  
Puleggia: alluminio  
Flange: acciaio

### Info.

- Componenti non modificabili



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo -12%	-20%	Su richiesta	

Codice	Denti Z	Ø primitivo	ØD	ØE	ØM	ØA	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
12T10-21-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✓	8,37 €
14T10-21-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✓	10,18 €
15T10-21-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✓	11,29 €
16T10-21-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✓	12,53 €
18T10-21-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✓	14,96 €
19T10-21-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	-	16,54 €
20T10-21-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✓	17,95 €
22T10-21-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	22,21 €
24T10-21-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✓	24,96 €
25T10-21-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	25,24 €
26T10-21-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	28,00 €
27T10-21-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	-	30,67 €
28T10-21-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	-	30,91 €
30T10-21-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	-	36,63 €
32T10-21-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	39,90 €
36T10-21-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✓	46,98 €
40T10-21-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	-	58,58 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


## Altri prodotti...



SNG  
Cuscinetto ritto  
polimero inox, Ghisa -  
In 2 metà




COA-COG  
Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio  
piana per f...



SLS  
Supporto per vite  
trapezoidale,  
Supporto Drylin®  
fisso



HRV  
Sistema di guida su  
binario a V Simple  
Select®, Binario con  
carrello




LAT4  
Attuatore lineare a  
motore 4A, 4 ampere



GET-AL  
Giunto elastico  
alluminio serie eco.,  
Alluminio



SVR15  
Martinetto a vite - Vite  
rotante, Con  
madrevite esterna




VP  
Volantino a 6 lobi,  
Duroplast - Acciaio



DOG319  
Motoriduttore DC 12V  
e 24V DC, da 4 a 9



BPTR\_M  
Tappo per tubo, Con  
inserto maschiato



RPP  
Piastra di giunzione  
per cinghia RPP, RPP5



CHAR16046  
Cerniera a molla,  
avvitabile

## Prodotti correlati



T10courroie  
Cinghia di  
posizionamento T,  
T10 Poliuretano  
armatura in acciaio



T10\_21N1F  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 nyl...



T10-BAR  
Barra dentata, T10



GTC  
Rullo tendcinghia, Per  
applicazioni correnti