

Passo T10

Nylon PA6 stampato

Larghezza cinghia 16mm




Serie economica



- Passo 10mm (T10)
- Materiale:
Nylon PA6 stampato
armato con 30%
fibre di vetro
- Componenti non
modificabili

Info

- Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	-30%	-37%	Su richiesta

Codice	Z	denti	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA*	ØE	Prezzo Unif. da 1 a 5	
							1 flangia	2 flange
- 18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	9,64 €	
- 20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	10,77 €	
- 24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	12,90 €	
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	18,06 € -	
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	21,77 € -	

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LAT2

Attuatore lineare a motore 2A, 2 ampere



CFS

Perno folle mini, Miniatura



TCLar

Tenditore per catena automatico, Con pattino largo



NSU

Supporto per sensore, Morsetto universale base a 90°



CTss

Giunto cardanico telescopico inox, Sollecitazioni leggera



BPHF

Sfera portante a incastro con flangia, Forte



TPEpbd

Ruota per profili alluminio, Girevole con freno



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



CHAB

Hinge with stop, Hinge



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80

Prodotti correlati



T10courroie

Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



T10_21_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...



T10-BAR

Barra dentata, T10



T5M_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio