

Passo T10

Nylon PA6 stampato

Larghezza cinghia 16mm




Serie economica



- Passo 10mm (T10)
- Materiale:
Nylon PA6 stampato
armato con 30%
fibre di vetro
- Componenti non
modificabili

Info

- Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	-30%	-37%	Su richiesta

Codice	Z	denti	ØD	ØM	ØA*	ØE	Prezzo Unif. da 1 a 5	
							1 flangia	2 flange
-	18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	9,64 €
-	20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	10,77 €
-	24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	12,90 €
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	18,06 €	-
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	21,77 €	-

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SLHVlok

Bloccaggio a leva, A
leva orizzontale / base
verticale



PTRSS

Pignone tendicateni,
Per ambienti
aggressivi



PCF2

Supporto antivibrante
cabina conico, Piastra
a base ovale



LRM2

Dado trapezoidale,
Bronzo - 2 filetti



ZG4

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)




CLAT

Maniglia a ripresa
Hygienic Usit®, Inox



CHA35

Cerniera ad avvitare,
Hinge



CFC

Pressore a molla con
esagono incassato, A
contatto elettrico



VDS

Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Bloccaggio rapido per
foro...



RPCtc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
Poliammide



SH0

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



CFF_SS

Testa a snodo
femmina DIN
ISO12240-4, Inox /
bronzo - Serie
economica

Prodotti correlati



T10courroie

Cinghia di
posizionamento T,
T10 Poliuretano
armatura in acciaio



T10_21_AL

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T10 all...



T10-BAR

Barra dentata, T10



T5M_T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio