

Passo T10

Nylon PA6 stampato

Larghezza cinghia 16mm




Serie economica



- Passo 10mm (T10)
- Materiale:
Nylon PA6 stampato
armato con 30%
fibre di vetro
- Componenti non
modificabili

Info

- Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	-30%	-37%	Su richiesta

Codice	Z	denti	ØD	ØM	ØA*	ØE	Prezzo Unif. da 1 a 5	
							1 flangia	2 flange
- 18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	9,64 €	
- 20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	10,77 €	
- 24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	12,90 €	
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	18,06 € -	
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	21,77 € -	

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AZY
Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



NRR
Morsetto orientabile, Montaggio e regolazione rapidi



CFF
Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



CHAR
Cerniera a molla, avvitabile



CM_CO
Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...



PCP
Kit connettori per portacellule, Pre-assemblato



ASL
Anello di sollevamento, a 45° a saldare



ZBconique
Ingranaggio conico in plastica, 1:1



D-PAR_SS
Piedino antivibrante parabolico, inox



DB
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



RGS
Giunto senza gioco Rotex® GS, da 0.5 a



PRS80
Piede snodato tutto inox Ø80, Ø 80

Prodotti correlati



T10courroie
Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



T10_21_AL
Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...



T10-BAR
Barra dentata, T10



T5M_T10M
Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio