



Puleggia dentata T di posizionamento

Alluminio

Passo T10



Larghezza cinghia 25mm

- Passo 10mm


- Materiali:

Puleggia: alluminio

Flange: acciaio

Info.

- Componenti non modificabili



Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo -12%	-20%	Su richiesta	

Codice	Denti Z	ØP primitivo	ØD	ØE	ØM	ØA	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
12T10-30-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✓	9,89 €
14T10-30-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✓	12,22 €
15T10-30-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✓	13,45 €
16T10-30-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✓	15,02 €
18T10-30-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✓	17,95 €
19T10-30-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	✓	20,11 €
20T10-30-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✓	21,52 €
22T10-30-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	✓	26,93 €
24T10-30-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✓	30,26 €
25T10-30-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	30,62 €
26T10-30-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	33,94 €
27T10-30-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	✓	37,40 €
28T10-30-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	✓	37,46 €
30T10-30-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	✓	44,86 €
32T10-30-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	✓	48,78 €
36T10-30-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✓	57,66 €
40T10-30-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	✓	71,72 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHT
Motore AC asincrono trifase, 0.12 a 0.22kW



AC156-157
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



PRES7HR
Pressa manuale da banco, Pressione fino a 700kg



SLB
Pistoncino a molla, inox




HLA24
Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 78Nm



SVT20
Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



BAN
Connettore / supporto per profili alluminio, Standard



TBV
Tavola di posizionamento verticale manuale, 7kg



ZDB
Ingranaggio conico in plastica, 2:1



STRIP
Spazzola strip, Lunghezza 3m



BAC105
Contenitore a becco, 8mm



PR881
Ruota di rinvio, Serie 881

Prodotti correlati



T10courroie
Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



T10-BAR
Barra dentata, T10



GTC
Rullo tendcinghia, Per applicazioni correnti



T5M_T10M
Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio