

Passo T10

Nylon PA6 stampato

Larghezza cinghia 16mm




Serie economica



- Passo 10mm (T10)
- Materiale:
Nylon PA6 stampato
armato con 30%
fibre di vetro
- Componenti non
modificabili

Info

- Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	-30%	-37%	Su richiesta

Codice	Z	denti	ØD	ØM	ØA*	ØE	Prezzo Unif. da 1 a 5	
							1 flangia	2 flange
- 18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	9,64 €	
- 20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	10,77 €	
- 24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	12,90 €	
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	18,06 € -	
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	21,77 € -	

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ABL100000
Spazzola antistatica,
Per superfici fragili



GG3
Ingranaggio dritto
rettificato, Acciaio
trattato



LC
Limitatore di coppia a
frizione, 30 a 240 Nm



DOMI50
DOMINO - Slitta di
regolazione, Slitta
DOMILINE 50



HS
Distanziatore, Inox
303



DCA
Ventosa, Gomma
naturale



RFK28C
Hypoid gearbox -
Stainless steel, fino a
130 Nm



OP7
Indicatore di posizione
digitale (N. di giri), 5
cifre



ESCON
Accessori per
variatore di velocità
5A, Cavo USB per



CHAFR-MINI
Cerniera, A frizione
miniatura



EP7
Indicatore di posizione
elettronico, 5 cifre



MAC
Moschettone, Acciaio

Prodotti correlati



T10courroie
Cinghia chiusa, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



T10_21_AL
Puleggia dentata,
Serie economica - T10
alluminio



T10-BAR
Barra dentata, T10



T5M_T10M
Cinghia aperta al
metro, T10
Poliuretano armatura
in acciaio