

# Cinghia di posizionamento T

## Passo T10 **Poliuretano rinforzato con acciaio**

- **Passo 10mm**
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Velocità max. 40m/s
- Rendimento fino al 98%

**Compatibile  
con puleggia T10**



### Opzioni

- Cinghia aperta **T10M**
- Altre lunghezze e larghezze

### Accessori

- Braccio **TFR** e rullo tenditore **GTC**

### Info.

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice.  
Es.: **T10/260/16**


### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 6+  | 20+          |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -7% | Su richiesta |

| Codice   | Lunghezza | N. di denti | Prezzo unit. da 1 a 5 per una larghezza di |         |                     |                     |
|----------|-----------|-------------|--|---------|---------------------|---------------------|
|          |           |             | 16mm                                       | 25mm    | 32mm                | 50mm                |
| T 10/260 | 260       | 26          | 25,34 €                                    | 35,16 € | <b>Su richiesta</b> | <b>Su richiesta</b> |
| T 10/370 | 370       | 37          | 27,41 €                                    | 38,27 € |                     |                     |
| T 10/410 | 410       | 41          | 28,40 €                                    | 39,48 € |                     |                     |
| T 10/500 | 500       | 50          | 30,69 €                                    | 41,98 € |                     |                     |
| T 10/530 | 530       | 53          | 31,40 €                                    | 43,04 € |                     |                     |
| T 10/560 | 560       | 56          | 32,65 €                                    | 44,51 € |                     |                     |
| T 10/600 | 600       | 60          | 33,58 €                                    | 45,55 € |                     |                     |
| T 10/610 | 610       | 61          | 33,70 €                                    | 46,05 € |                     |                     |
| T 10/630 | 630       | 63          | 34,70 €                                    | 47,03 € |                     |                     |
| T 10/660 | 660       | 66          | 35,71 €                                    | 48,54 € |                     |                     |
| T 10/680 | 680       | 68          | 31,91 €                                    | 53,70 € |                     |                     |
| T 10/690 | 690       | 69          | 36,72 €                                    | 50,10 € |                     |                     |
| T 10/700 | 700       | 70          | 38,17 €                                    | 45,42 € |                     |                     |
| T 10/720 | 720       | 72          | 37,96 €                                    | 51,84 € |                     |                     |
| T 10/730 | 730       | 73          | 36,37 €                                    | 56,73 € |                     |                     |
| T 10/750 | 750       | 75          | 40,08 €                                    | 58,04 € |                     |                     |

Dimensioni in mm

# Passo T10



## SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 6+  | 20+          |
| Sc. | Prezzo | -7% | Su richiesta |


| Codice    | Lunghezza | N. di denti | Prezzo unit. da 1 a 5 per una larghezza di |          |      |      |
|-----------|-----------|-------------|--|----------|------|------|
|           |           |             | 16mm                                       | 25mm     | 32mm | 50mm |
| T 10/780  | 780       | 78          | 40,25 €                                    | 55,10 €  |      |      |
| T 10/810  | 810       | 81          | 41,49 €                                    | 56,84 €  |      |      |
| T 10/840  | 840       | 84          | 42,78 €                                    | 58,67 €  |      |      |
| T 10/880  | 880       | 88          | 44,25 €                                    | 61,17 €  |      |      |
| T 10/890  | 890       | 89          | 44,75 €                                    | 62,19 €  |      |      |
| T 10/920  | 920       | 92          | 46,05 €                                    | 64,18 €  |      |      |
| T 10/960  | 960       | 96          | 47,54 €                                    | 67,18 €  |      |      |
| T 10/970  | 970       | 97          | 48,06 €                                    | 68,01 €  |      |      |
| T 10/980  | 980       | 98          | 48,54 €                                    | 68,70 €  |      |      |
| T 10/1010 | 1010      | 101         | 50,10 €                                    | 70,75 €  |      |      |
| T 10/1080 | 1080      | 108         | 52,85 €                                    | 75,27 €  |      |      |
| T 10/1110 | 1110      | 111         | 54,53 €                                    | 83,86 €  |      |      |
| T 10/1140 | 1140      | 114         | 55,63 €                                    | 79,35 €  |      |      |
| T 10/1150 | 1150      | 115         | 55,86 €                                    | 79,79 €  |      |      |
| T 10/1210 | 1210      | 121         | 58,67 €                                    | 84,09 €  |      |      |
| T 10/1240 | 1240      | 124         | 60,21 €                                    | 85,81 €  |      |      |
| T 10/1250 | 1250      | 125         | 60,38 €                                    | 86,63 €  |      |      |
| T 10/1300 | 1300      | 130         | 62,89 €                                    | 89,94 €  |      |      |
| T 10/1320 | 1320      | 132         | 63,69 €                                    | 91,15 €  |      |      |
| T 10/1350 | 1350      | 135         | 64,98 €                                    | 93,17 €  |      |      |
| T 10/1390 | 1390      | 139         | 66,96 €                                    | 95,98 €  |      |      |
| T 10/1400 | 1400      | 140         | 67,47 €                                    | 96,44 €  |      |      |
| T 10/1420 | 1420      | 142         | 68,24 €                                    | 97,67 €  |      |      |
| T 10/1460 | 1460      | 146         | 70,00 €                                    | 100,26 € |      |      |
| T 10/1500 | 1500      | 150         | sur demande                                | 111,37 € |      |      |
| T 10/1560 | 1560      | 156         | 73,03 €                                    | 106,27 € |      |      |
| T 10/1610 | 1610      | 161         | 76,81 €                                    | 110,05 € |      |      |
| T 10/1750 | 1750      | 175         | 83,60 €                                    | 120,65 € |      |      |
| T 10/1780 | 1780      | 178         | 85,10 €                                    | 122,88 € |      |      |
| T 10/1880 | 1880      | 188         | 90,14 €                                    | 130,47 € |      |      |
| T 10/1960 | 1960      | 196         | 95,69 €                                    | 138,02 € |      |      |
| T 10/2250 | 2250      | 225         | 118,11 €                                   | 173,42 € |      |      |

Su richiesta

Su richiesta

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CYS  
Anello di arresto  
interno DIN472,  
interno DIN 472




BAP25  
Anello di bloccaggio,  
Ø25 - Ø40



SSBRA  
Ingranaggio conico  
inox, 1,5:1 2:1 3:1



HLC19  
Rinvio angolare a  
dentatura spiroidale,  
Fino a 43Nm



KM  
Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera KM




ETP  
Maniglia e battuta per  
porta, Modulare



CFES  
Perno folle eccentrico,  
Eccentrico



R\_RR  
Crema di sezione  
stretta, Acciaio



BLHM20  
Rinvio angolare, fino a  
1.77 Nm



LVT  
Mini martinetto  
motorizzato 1A, 1  
ampere



S\_ZZ  
Cuscinetto radiale a  
sfere, Inox



NCT  
Giunto di  
collegamento, Ad  
angolo fisso

## Prodotti correlati



GTC  
Rullo tendicinghia, Per  
applicazioni correnti



T10-BAR  
Barra dentata, T10



T10\_21\_AL  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 all...



T10\_21N1F  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 nyl...