

- Passo 2,5mm
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Velocità massima 40m/s
- Rendimento fino al 98%

Opzioni

- Cinghia aperta T2,5M
- Altre lunghezze e larghezze

Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC

Info.


- Per ordinare aggiungere la larghezza al codice

Es. : T2,5/120/4

Faccia semplice



Din 7721



Compatibile con puleggia T2,5



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Codice	Lunghezza	N. di denti	Stock*	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5 per una larghezza di	
			4mm	6mm	4mm	6mm
T 2,5/120	120,00	48	✓	✓	9,85 €	10,94 €
T 2,5/145	145,00	58	✓	✓	9,97 €	11,04 €
T 2,5/160	160,00	64	✓	✓	10,00 €	11,09 €
T 2,5/177	177,50	71	✓	✓	10,23 €	11,36 €
T 2,5/180	180,00	72	✓	✓	10,23 €	11,36 €
T 2,5/182	182,50	73	✓	✓	10,23 €	11,36 €
T 2,5/200	200,00	80	✓	✓	10,23 €	11,36 €
T 2,5/230	230,00	92	✓	✓	10,95 €	12,20 €
T 2,5/245	245,00	98	✓	✓	10,85 €	12,07 €
T 2,5/265	265,00	106	✓	✓	10,96 €	12,21 €
T 2,5/285	285,00	114	✓	✓	11,02 €	12,25 €
T 2,5/290	290,00	116	✓	✓	11,47 €	12,78 €
T 2,5/317	317,50	127	✓	✓	11,43 €	12,72 €
T 2,5/330	330,00	132	✓	✓	11,56 €	12,84 €
T 2,5/380	380,00	152	✓	✓	12,21 €	13,57 €
T 2,5/420	420,00	168	✓	✓	12,88 €	13,54 €
T 2,5/480	480,00	192	✓	✓	12,66 €	14,04 €
T 2,5/500	500,00	200	✓	✓	12,84 €	14,26 €
T 2,5/600	600,00	240	✓	✓	17,59 €	19,54 €
T 2,5/620	620,00	248	-	✓	18,26 €	20,32 €
T 2,5/650	650,00	260	-	✓	17,88 €	19,83 €
T 2,5/780	780,00	312	✓	✓	20,61 €	22,94 €
T 2,5/950	950,00	380	✓	✓	22,77 €	25,34 €

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CCLSS

Capocorda ad occhiello, Inox



PR820

Ruota di rinvio, Serie 820 e 815



LACT_SS

Leva a camma regolabile, Maschio



PP60

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 17.80 a 34 Nm



TRM

Cremagliera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6



METEB

Barre autolubrificanti, Bronzo BP25



TBEBASE

Base plate for economic mini-table, Allows X-Y cross tables



MFB_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 4:1



T10_21_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



BG

Giunto Oldham, con vite a pressione



HTD8M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD8

Prodotti correlati



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



T2,5-BAR

Barra dentata, T2.5



T25-6ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T2.5 al...