

Puleggia dentata di posizionamento tipo T

Passo **T2,5** Alluminio

Larghezza cinghia 6mm


- Per cinghia T2,5
- Passo 2,5mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia T2,5
- Rulli tendicinghia GTC

Info.

- *Prealesatura fornita a titolo indicativo.
Può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12% Su richiesta		

Codice	N. di denti	ØP originario	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio non garantito		Prezzo Unit. da 1 a 5
								ØA*	Stock*	
12T2.5-10/ECO	12	9,60	9,00	13	13	9	16	pieno	✓	6,05 €
14T2.5-10/ECO	14	11,20	10,60	15	15	9	16	pieno	✓	6,40 €
15T2.5-10/ECO	15	12,00	11,40	15	15	9	16	pieno	-	6,76 €
16T2.5-10/ECO	16	12,80	12,20	16	16	9	16	pieno	✓	7,10 €
18T2.5-10/ECO	18	14,40	13,80	17,5	10	10	16	pieno	-	6,64 €
19T2.5-10/ECO	19	15,20	14,60	20	10	10	16	pieno	-	7,03 €
20T2.5-10/ECO	20	16,00	15,40	20	11	10	16	pieno	✓	7,10 €
22T2.5-10/ECO	22	17,60	17,00	22	11	10	16	pieno	✓	6,64 €
24T2.5-10/ECO	24	19,15	18,55	22	12	10	16	4	✓	7,25 €
25T2.5-10/ECO	25	19,95	19,35	25	13	10	16	4	✓	7,45 €
26T2.5-10/ECO	26	20,75	20,15	26	14	10	16	4	✓	7,74 €
28T2.5-10/ECO	28	22,35	21,75	26	14	10	16	4	✓	8,09 €
30T2.5-10/ECO	30	23,95	23,35	26	16	10	16	6	✓	8,49 €
32T2.5-10/ECO	32	25,55	24,95	32	16	10	16	6	✓	6,54 €
36T2.5-10/ECO	36	28,75	28,10	36	20	10	16	6	✓	7,25 €
40T2.5-10/ECO	40	31,90	31,30	38	22	10	16	6	✓	7,95 €
44T2.5-10/ECO	44	35,10	34,50	-	24	10	16	6	✓	8,80 €
48T2.5-10/ECO	48	38,30	37,70	-	26	10	16	6	✓	8,09 €
60T2.5-10/ECO	60	47,85	47,25	-	34	10	16	8	✓	10,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RPCpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - Poliammide



PITA

Pistoncino a molla, con maniglia a T



FB_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 4:1



SCH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante orizzontale - acciaio



PPD

Pistoncino a molla, Per lamiera



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia ovale



SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 82mm a 92mm



BCM_T

Elemento di trascinamento, Elemento di trascinamento



PSG08HC

Ingran. dritto di precisione trattato



BOX-TOR-H

Valigetta di guarnizioni toriche in



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal



BABss

Perno autobloccante inox 303, Inox 303

Prodotti correlati



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio



T2,5-BAR

Barra dentata, T2.5



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio