

- Molla da tagliare alla lunghezza desiderata

- Lunghezza unitaria: 1.000mm

- Materiali:

Filo armonico: Acciaio


A norma DIN 17223 Classe C. N 1,1200

Inox a norma DIN 17224 N 1,4310

(Inox 302 AMS)



versione in
acciaio o inox



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|-------------|--------------|-----|
| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ |
| Sc. | Prezzo -10% | Su richiesta | |

| Codice | | Ø Esterno Do | Ø Filo d | Lunghezza a vuoto Lo | Acciaio | Inox | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|---------|--------|-----------------|-------------|----------------------------|---------|--------|-----------------------|----------|
| Acciaio | Inox | | | | Stock* | Stock* | Acciaio | Inox |
| T39000 | T49000 | 2,40 | 0,40 | 1000 | ✓ | ✓ | 22,36 € | 26,83 € |
| T39010 | T49010 | 3,40 | 0,40 | 1000 | - | ✓ | 22,36 € | 26,83 € |
| T39020 | T49020 | 3,50 | 0,50 | 1000 | ✓ | ✓ | 26,83 € | 31,72 € |
| T39030 | T49030 | 5,50 | 0,50 | 1000 | ✓ | ✓ | 26,83 € | 31,72 € |
| T39040 | T49040 | 4,53 | 0,63 | 1000 | ✓ | ✓ | 30,17 € | 34,27 € |
| T39050 | T49050 | 7,03 | 0,63 | 1000 | ✓ | ✓ | 30,17 € | 34,27 € |
| T39060 | T49060 | 5,50 | 0,80 | 1000 | ✓ | ✓ | 31,72 € | 40,69 € |
| T39070 | T49070 | 9,00 | 0,80 | 1000 | ✓ | ✓ | 31,72 € | 40,69 € |
| T39080 | T49080 | 7,00 | 1,00 | 1000 | ✓ | ✓ | 34,27 € | 42,01 € |
| T39090 | T49090 | 11,00 | 1,00 | 1000 | ✓ | ✓ | 34,27 € | 42,01 € |
| T39100 | T49100 | 8,55 | 1,20 | 1000 | ✓ | - | 38,36 € | 51,11 € |
| T39110 | T49110 | 13,05 | 1,20 | 1000 | ✓ | - | 38,36 € | 51,11 € |
| T39120 | T49120 | 11,00 | 1,60 | 1000 | ✓ | - | 40,69 € | 56,24 € |
| T39130 | T49130 | 17,00 | 1,60 | 1000 | ✓ | ✓ | 40,69 € | 56,24 € |
| T39140 | T49140 | 14,00 | 2,00 | 1000 | ✓ | - | 42,01 € | 136,00 € |
| T39150 | T49150 | 22,00 | 2,00 | 1000 | ✓ | - | 42,01 € | 136,00 € |
| T39160 | T49160 | 15,00 | 2,20 | 1000 | ✓ | - | 46,80 € | 88,19 € |
| T39170 | T49170 | 24,00 | 2,20 | 1000 | ✓ | - | 46,80 € | 88,19 € |
| T39180 | T49180 | 18,00 | 2,50 | 1000 | ✓ | ✓ | 49,66 € | 103,81 € |
| T39190 | T49190 | 28,00 | 2,50 | 1000 | - | - | 49,66 € | 103,81 € |
| T39200 | T49200 | 20,00 | 2,80 | 1000 | ✓ | - | 53,51 € | 122,08 € |
| T39210 | T49210 | 30,00 | 2,80 | 1000 | ✓ | - | 53,51 € | 122,08 € |
| T39220 | T49220 | 22,00 | 3,20 | 1000 | - | - | 56,24 € | 202,14 € |
| T39230 | T49230 | 36,00 | 3,20 | 1000 | ✓ | - | 56,24 € | 202,14 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRES5HR
Pressa manuale da banco, Pressione fino a 500kg



GE_ET_2RS
Snodo sferico, Cromo duro/PTFE con guarnizioni di tenuta



EHD12
Riduttore coassiale, da 60 a 140 Nm




MDB_MTB
Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



NK27
Guida mini Drylin® N, Larghezza 27 mm



SR
Cremagliera sezione stretta, Inox



G0
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



RTK
Giunto Bowex®, a dentatura bombata, Nylon e acciaio



PRF4590_E
Squadra di giunzione, PRF4590



VRBS
Anello di sollevamento, Articolato - a saldare



TCC
Tenditore, Acciaio



PTAF100-PAMF100
Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100

Prodotti correlati



T39_T49
Molla di trazione al metro acciaio, al metro



ETGamme
Molla di trazione DIN2097, DIN 2097