



Puleggia dentata di posizionamento tipo T

Aluminium

Passo T5

Larghezza cinghia 10mm




- Per cinghia T5
- Passo 5mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia T5
- Rulli tendicinghia GTC

Info.

- *Prealesatura fornita a titolo indicativo.
Può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura



Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	Su richiesta	

Codice	N. di denti	ØP originario	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio non garantito ØA*	Stock*	Prezzo
										Unit. da 1 a 5
10T5-15/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	15	21	pieno	✓	3,96 €
12T5-15/ECO	12	19,10	18,25	23	11	15	21	pieno	✓	4,45 €
14T5-15/ECO	14	22,29	21,45	25	13	15	21	pieno	✓	4,86 €
15T5-15/ECO	15	23,88	23,05	28	16	15	21	6	✓	5,22 €
16T5-15/ECO	16	25,47	24,60	32	18	15	21	6	✓	5,78 €
18T5-15/ECO	18	28,65	27,80	32	20	15	21	6	✓	6,13 €
19T5-15/ECO	19	30,25	29,40	36	22	15	21	6	✓	6,76 €
20T5-15/ECO	20	31,83	31,00	36	23	15	21	6	✓	7,10 €
22T5-15/ECO	22	35,02	34,15	38	24	15	21	6	✓	8,09 €
24T5-15/ECO	24	38,21	37,40	42	26	15	21	6	✓	8,64 €
25T5-15/ECO	25	39,80	38,95	44	26	15	21	6	✓	9,21 €
26T5-15/ECO	26	41,39	40,60	44	26	15	21	6	✓	9,98 €
27T5-15/ECO	27	42,98	42,20	48	30	15	21	8	✓	10,33 €
28T5-15/ECO	28	44,58	43,75	48	32	15	21	8	✓	11,04 €
30T5-15/ECO	30	47,76	46,95	51	34	15	21	8	✓	11,81 €
32T5-15/ECO	32	50,94	50,10	54	38	15	21	8	✓	13,30 €
36T5-15/ECO	36	57,31	56,45	64	38	15	21	8	✓	15,37 €
40T5-15/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	15	21	8	✓	17,48 €
42T5-15/ECO	42	66,86	66,00	70	40	15	21	8	-	18,80 €
44T5-15/ECO	44	70,05	69,20	-	45	15	21	8	-	18,88 €
48T5-15/ECO	48	76,42	75,55	-	50	15	21	8	✓	21,26 €
60T5-15/ECO	60	95,52	94,65	-	65	15	21	8	✓	31,70 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRF-SCREEN-5

Screen support,
Support with 5 axes of
rotation



CHAPAM

Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio



BLHT70

Rinvio angolare a T,
da 26 a 128 Nm



DOMI50

Accessori di
collegamento, Piastra



GTC

Rullo tendicinghia, Per
applicazioni correnti



TFR

Tenditore rigido, Fisso



HD

Giunto cardanico
doppio ad aghi,
Sollecitazioni intense




T5M T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



LVT

Mini martinetto
motorizzato 1A, 1



LAT4

Attuatore lineare a
motore 4A, 4 ampere



GLT2-17

Guide telescopiche
per montaggio in



CLSCLP_SS

Perno serie corta inox,
Inox - serie corta

Prodotti correlati




GTC

Rullo tendicinghia, Per
applicazioni correnti



T5-BAR

Barra dentata, T5



T5courroie

Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT5
Poliuretano armatura
in acciaio