

-30%




- Bar stock to be cut to length by the customer
- The overall length is the same as the maximum length
- Material : Aluminium suitable for hard anodic oxidation
- Finish : Supplied not-treated



Info.

- We are unable to modify this product



DISCOUNTS

| | | | | |
|-------|-----------|------|------------|-----|
| Qty | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
| disc. | List -12% | -25% | On request | |

| Part number | Z Teeth | ØD External | Length of teeth L _b | Total length L _r | Price each 1 to 5 |
|-------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 10T5-BAR | 10 | 15,05 | 125 | 140 | 6,81 € |
| 11T5-BAR | 11 | 16,65 | 125 | 140 | 7,38 € |
| 12T5-BAR | 12 | 18,25 | 125 | 140 | 8,06 € |
| 13T5-BAR | 13 | 19,85 | 125 | 140 | 8,09 € |
| 14T5-BAR | 14 | 21,45 | 140 | 140 | 9,45 € |
| 15T5-BAR | 15 | 23,05 | 140 | 140 | 10,24 € |
| 16T5-BAR | 16 | 24,60 | 140 | 140 | 11,49 € |
| 17T5-BAR | 17 | 26,20 | 140 | 140 | 12,02 € |
| 18T5-BAR | 18 | 27,00 | 140 | 140 | 13,35 € |
| 19T5-BAR | 19 | 29,40 | 140 | 140 | 14,49 € |
| 20T5-BAR | 20 | 31,00 | 160 | 160 | 16,66 € |
| 21T5-BAR | 21 | 32,70 | 160 | 160 | 17,38 € |
| 22T5-BAR | 22 | 34,15 | 160 | 160 | 19,34 € |
| 23T5-BAR | 23 | 35,85 | 160 | 160 | 19,52 € |
| 24T5-BAR | 24 | 37,40 | 160 | 160 | 20,95 € |
| 25T5-BAR | 25 | 38,95 | 160 | 160 | 22,49 € |
| 26T5-BAR | 26 | 40,60 | 160 | 160 | 24,80 € |
| 27T5-BAR | 27 | 42,20 | 160 | 160 | 24,99 € |
| 28T5-BAR | 28 | 43,75 | 160 | 160 | 27,51 € |
| 29T5-BAR | 29 | 45,35 | 160 | 160 | 27,63 € |
| 30T5-BAR | 30 | 46,95 | 160 | 160 | 29,44 € |
| 32T5-BAR | 32 | 50,10 | 160 | 160 | 34,20 € |
| 34T5-BAR | 34 | 53,25 | 160 | 160 | 37,37 € |
| 35T5-BAR | 35 | 54,85 | 160 | 160 | 37,62 € |
| 36T5-BAR | 36 | 56,45 | 160 | 160 | 39,72 € |
| 37T5-BAR | 37 | 58,06 | 160 | 160 | 41,94 € |
| 38T5-BAR | 38 | 59,65 | 160 | 160 | 42,15 € |
| 40T5-BAR | 40 | 62,85 | 160 | 160 | 45,83 € |
| 42T5-BAR | 42 | 66,00 | 160 | 160 | 49,72 € |
| 44T5-BAR | 44 | 69,20 | 160 | 160 | 58,22 € |
| 45T5-BAR | 45 | 70,80 | 160 | 160 | 58,61 € |
| 46T5-BAR | 46 | 72,40 | 160 | 160 | 59,14 € |
| 48T5-BAR | 48 | 75,55 | 160 | 160 | 65,47 € |
| 50T5-BAR | 50 | 78,75 | 160 | 160 | 73,00 € |
| 60T5-BAR | 60 | 94,65 | 160 | 160 | 98,49 € |
| 72T5-BAR | 72 | 113,75 | 160 | 160 | 138,44 € |
| 80T5-BAR | 80 | 126,48 | 160 | 160 | 161,53 € |
| 90T5-BAR | 90 | 142,40 | 160 | 160 | 212,62 € |
| 100T5-BAR | 100 | 158,31 | 160 | 160 | 274,81 € |

Altri prodotti...



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



GG3

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3Nm



BOX-TOR-D

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 18.00 x 2.00mm a 50.00 ...



QTR

Cuscinetto a rulli conici, Acciaio



OP6

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



PW_PWG2

Vite senza fine di precisione, Acciaio




YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio



SLS

Supporto per vite trapezoidale,



SLVhlok

Bloccaggio a leva, A leva verticale / base



MFB_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 4:1

Prodotti correlati



T5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...




T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio