

Puleggia dentata T di posizionamento

Passo

Alluminio

T5

Larghezza cinghia 6mm




- Passo 5mm

- Materiali:

Puleggia: alluminio 6082

Flange: alluminio fino a 46 denti o acciaio a partire da 47 denti

- Tutte le pulegge hanno i flange



Opzione

- Numero di denti a scelta tra 10 e 150 denti

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|------|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z | Ø | ØD | ØM | ØA | Flange | ØE | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|---------|-------|-----------|--------|------|------|--------|--------|-----------------------|--------------|
| | Denti | Primitivo | (mm) | (mm) | (mm) | rif. | (mm) | T | PT |
| 10T5-11 | 10 | 15,92 | 15,05 | 12 | 5 | 11XL | 23,62 | Su richiesta | Su richiesta |
| 12T5-11 | 12 | 19,10 | 18,25 | 13 | 5 | 12XL | 25,15 | | |
| 14T5-11 | 14 | 22,28 | 21,45 | 16 | 5 | 14XL | 28,44 | | |
| 15T5-11 | 15 | 23,87 | 23,05 | 16 | 6 | 14XL | 28,44 | | |
| 16T5-11 | 16 | 25,46 | 24,60 | 16 | 6 | 14XL | 28,44 | | |
| 17T5-11 | 17 | 27,06 | 26,20 | 16 | 6 | 16XL | 31,74 | | |
| 18T5-11 | 18 | 28,65 | 27,80 | 20 | 6 | 18XL | 34,80 | | |
| 19T5-11 | 19 | 30,24 | 29,40 | 20 | 6 | 18XL | 34,80 | | |
| 20T5-11 | 20 | 31,83 | 31,00 | 20 | 6 | 20XL | 38,10 | | |
| 24T5-11 | 24 | 38,20 | 37,80 | 25 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 25T5-11 | 25 | 39,79 | 39,00 | 25 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 30T5-11 | 30 | 47,75 | 46,95 | 30 | 8 | 28XL | 51,05 | | |
| 32T5-11 | 32 | 50,93 | 50,10 | 30 | 8 | 16L | 55,56 | | |
| 36T5-11 | 36 | 57,30 | 56,45 | 30 | 8 | 14H | 61,91 | | |
| 37T5-11 | 37 | 58,89 | 58,05 | 40 | 8 | 15H | 66,68 | | |
| 40T5-11 | 40 | 63,66 | 62,85 | 40 | 8 | 16H | 69,85 | | |
| 45T5-11 | 45 | 71,62 | 70,80 | 40 | 8 | 18H | 79,38 | | |
| 48T5-11 | 48 | 76,39 | 75,55 | 40 | 8 | 19H | 82,55 | | |
| 50T5-11 | 50 | 79,58 | 78,75 | 60 | 10 | 20H | 85,73 | | |
| 56T5-11 | 56 | 89,13 | 88,30 | 60 | 10 | 22H | 95,25 | | |
| 60T5-11 | 60 | 95,49 | 94,65 | 60 | 10 | 24H | 103,19 | | |
| 70T5-11 | 70 | 111,41 | 110,60 | 60 | 10 | 28H | 119,06 | | |
| 80T5-11 | 80 | 127,32 | 126,50 | 60 | 10 | 32H | 134,94 | | |
| 84T5-11 | 84 | 133,69 | 132,85 | 60 | 10 | 33H | 139,70 | | |

Su richiesta

Su richiesta

A scelta: qualsiasi puleggia fino a questa dimensione

150T5-11 150

Dimensioni: contattateci

Su richiesta Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GPB55
Impugnatura sferica
femmina filettata,
Alluminio



KKB-AR
Manicotto a sfere
inclinate, Carichi
standard / -20° +200°



NKIB
Cuscinetto combinato
con anello interno,
Carico assiale
bidirezionale



PSG1HC
Ingran. dritto di
precisione trattato
skiving, Acciaio
20NCD2 cement...



SSG2_304L
Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L




BSP
Guida lineare di
precisione, da 156 N
a 980 N



PTAf80-PAMf80
Piede fissabile con
base lamiera Ø80, Ø
80



SH0
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



TC1rp
Tenditore per catena
automatico, Con



UGPL
Unità di guida per
cilindrico, Cuscinetto




BTCW
Tappo inox per tubo
quadrato, A saldare



BZY
Antivibrante elastico
cilindrico, Acciaio

Prodotti correlati



T5courroie
Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



T5-BAR
Barra dentata, T5



T5-10ECO
Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T5 allu...



T5M_T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio