

Puleggia dentata T di posizionamento

Passo

Alluminio

T5

Larghezza cinghia 6mm




- Passo 5mm

- Materiali:

Puleggia: alluminio 6082

Flange: alluminio fino a 46 denti o acciaio a partire da 47 denti

- Tutte le pulegge hanno i flange



Opzione

- Numero di denti a scelta tra 10 e 150 denti

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z	Ø	ØD	ØM	ØA	Flange	ØE	Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	(mm)	(mm)	(mm)	rif.	(mm)	T	PT
10T5-11	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62	Su richiesta	Su richiesta
12T5-11	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15		
14T5-11	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44		
15T5-11	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44		
16T5-11	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44		
17T5-11	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74		
18T5-11	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80		
19T5-11	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80		
20T5-11	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10		
24T5-11	24	38,20	37,80	25	6	24XL	44,70		
25T5-11	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70		
30T5-11	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05		
32T5-11	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56		
36T5-11	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91		
37T5-11	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68		
40T5-11	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85		
45T5-11	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38		
48T5-11	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55		
50T5-11	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73		
56T5-11	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25		
60T5-11	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19		
70T5-11	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06		
80T5-11	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94		
84T5-11	84	133,69	132,85	60	10	33H	139,70		

Su richiesta

Su richiesta

A scelta: qualsiasi puleggia fino a questa dimensione


150T5-11 150

Dimensioni: contattateci

Su richiesta Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RPPM
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio



BPLF
Sfera portante alta sporgenza, Leggero



YG2
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6




PSG25
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



BPM-Z
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



PCM
Impugnatura cilindrica fissa, Impugnatura non girevole



PRF LIS
Guarnizione di tenuta, Black NBR



TCSH
Tenditore per catena automatico, Con pattino



RPCpl
Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide



DOMI120
Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ




PPF
Pistoncino a molla, con flangia



GCH
Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 514 N a 16700 N

Prodotti correlati




T5courroie
Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



T5-BAR
Barra dentata, T5



T5-10ECO
Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



T5M_T10M
Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio