

# Piastra di giunzione

Per cinghie T5M e T10M


PASSO

T5  
T10


- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro T5M e T10M
- Materiale: alluminio

## Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
T5/25P	T5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	49,67 €
T10/25P	T10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	53,95 €
T10/32P	T10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	56,95 €
T10/50P	T10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	61,24 €

## Altri prodotti...



CLG1

Ingranaggio dritto in  
plastica stampata ,  
Nylon stampato



AT5M AT10M

Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio



RAG-12-M8

Guida di scorrimento  
a rotelle, Sistema di  
ancoraggio



CHTRB

Riduttore a rinvio  
angolare a L o a T,  
fino a 53,1 Nm



CHML63

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
138 Nm - Con  
limitatore ...



CCL

Capocorda ad  
occhiello, Acciaio



ABL100005

Spazzola antistatica,  
Standard



BAN

Connettore / supporto  
per profili alluminio,  
Standard



PLC\_PLT

Magnete, Con foro  
centrale



TFR

Tenditore rigido, Fisso



VQT

Chiusura ¼ di giro per  
bloccaggio , Manopola



BABTV

Ball lock pins lockable  
, Stainless steel

## Prodotti correlati



T5M\_T10M

Cinghia aperta al  
metro tipo T, T10  
Poliuretano armatura  
in acciaio