

Piastra di giunzione

Per cinghie T5M e T10M


PASSO

T5
T10


- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro T5M e T10M
- Materiale: alluminio

Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
T5/25P	T5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	49,67 €
T10/25P	T10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	53,95 €
T10/32P	T10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	56,95 €
T10/50P	T10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	61,24 €

Altri prodotti...



BS2

Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con vite a pressione



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



PRF_CLIP_45

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per canalina di ca...



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



CHB

Double output shaft, For CHB gearbox



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per s...



PSPD40

Manopola a pressione, PVC nero



BOXKU

Box kit di chiavette a disco, Box kit di



RFK38B

Riduttore ipoidi inox, fino a 200 Nm



DOMI50

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



PTGT

Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale

Prodotti correlati



T5M_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10
Poliuretano armatura in acciaio