Piastra di giunzione

Per cinghie T5M e T10M

PASSO


T5
T10


- ***Per movimenti lineari***
- *Piastra di giunzione rigida*
- *Passo 5mm e 10mm*
- *Per cinghie aperte al metro* **T5M** *e* **T10M**
- *Materiale: alluminio*



Applicazioni

- *Per chiudere una cinghia*
- *Per fissare una cinghia ad una struttura*





Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
T5/25P	T5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	49,67 €
T10/25P	T10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	53,95 €
T10/32P	T10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	56,95 €
T10/50P	T10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	61,24 €

Altri prodotti...



Ingranaggio conico inox, 2:1



Ruota di precisione, Bronzo



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio o alluminio



Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 78Nm



Manicotto per giunto cardanico, Accessori



Sistema di chiusura per profili alluminio, Easily adjustable lock



Accessorio per indicatori, Pomello di manovra



Ingranaggio conico inox, 1:1



Piede snodato con base stampata Ø150,




Riduttore coassiale a treni paralleli, da 15 a



Rinvio angolare a T, da 26 a 128 Nm

Prodotti correlati



Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio