

Piastra di giunzione

Per cinghie T5M e T10M


PASSO

T5
T10


- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro T5M e T10M
- Materiale: alluminio

Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
T5/25P	T5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	49,67 €
T10/25P	T10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	53,95 €
T10/32P	T10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	56,95 €
T10/50P	T10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	61,24 €

Altri prodotti...



ASH
Anello di sollevamento, dritto a saldare



VKM
Dado quadrato in acciaio, Acciaio - 1 filetto



SUA4_L
Giunzione per catena al metro, Falsa maglia - acciaio



PRS30
Piede snodato tutto inox Ø30, Ø 30



DOG319
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9 Nm



AT5M AT10M
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



SLB
Pistoncino a molla, inox



HLU
Volantino con razze, Alluminio




PDM_PDV
Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic



NPTF20
Morsetto di collegamento, Distanziale Ø10 a Ø14



GG2
Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



IN1
Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



T5M_T10M
Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio