

Piastra di giunzione

Per cinghie T5M e T10M


PASSO

T5
T10


- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro T5M e T10M
- Materiale: alluminio

Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
T5/25P	T5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	49,67 €
T10/25P	T10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	53,95 €
T10/32P	T10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	56,95 €
T10/50P	T10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	61,24 €

Altri prodotti...



STU

Boccola a sfere lineare e rotativa, Acciaio



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



GSA_A

Molla a gas regolabile, Acciaio



PCS50SS

Pignone a catena - Inox, 12.7mm (DIN 08B-1)




RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)




CHAK

Cerniera, Hi-Klik™ - di posizionamento



PF55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14



TM_CTM_CTF

Accessori per ventosa, Inserto per ventosa -



PW_PWG2

Vite senza fine di precisione, Acciaio

Prodotti correlati



T5M_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio