

Tenditore ad anello e gancio

Acc

TAC

Tenditore a lanterna

- Tenditore ad anello e gancio stampato

- Accessori per cavi e catene

- Materiale:


Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco

Info.

- CMU: Carico massimo utile

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 3.

* Prezzo a unità, venduto a multipli, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

QtA	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØM	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 4
TAC1-05	M5	80	60	40	8	62	40	6	114	176	50	0,055	2,71 €
TAC1-06	M6	80	74	47	10	76	50	8	141	200	75	0,064	3,03 €
TAC1-08	M8	105	79	52	11	88	52	10	156	236	165	0,126	3,89 €
TAC1-10	M10	125	95	61	14	114	60	11	187	276	235	0,214	5,59 €
TAC1-12	M12	140	105	65	17	122	66	16	226	311	320	0,398	8,36 €
TAC1-14	M14	170	128	85	18	147	82	15	254	378	430	0,608	11,59 €
TAC1-16	M16	190	160	97	23	172	105	20	296	466	530	0,845	16,11 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NPTR10
Connettore rinvio
d'angolo, Regolabile



GE_ES_2RS
Snodo sferico,
acciaio/acciaio e
guarnizioni di tenuta



NK27
Guida mini Drylin® N,
Larghezza 27 mm



CHMX_CHMDX
Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
se...



J64
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 0.57
a 2.25 Nm - a treni
p...



SCA
Serracavo, Acciaio



FCHN_CHNSS
Catena dritta a maglie
lunghe, Acciaio
zincato



BTE
Tenditore automatico
universale, Per
applicazioni correnti




VBFP
Volantino a 6 lobi -
boccola passante,
Duroplast - Ottone



PP35
Riduttore a ruota e
vite senza fine, da
2.20 a 4.10 Nm



RURt
Ruota girevole a foro
centrale, Poliuretano -
Mozzo alluminio
(Ultra...



T5courroie
Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati




TAC_SS
Tenditore, Inox



TCC
Tenditore, Acciaio



MDR
Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio



CAB
Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato