

# Tenditore ad anello e gancio

Acc

## TAC

## Tenditore a lanterna

### - Tenditore ad anello e gancio stampato

- Accessori per cavi e catene

- Materiale:


Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco

### Info.

- CMU: Carico massimo utile

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 3.

\* Prezzo a unità, venduto a multipli, contattateci



### SCONTI PER QUANTITÀ

QtÀ	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØM	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 4
TAC1-05	M5	80	60	40	8	62	40	6	114	176	50	0,055	2,71 €
TAC1-06	M6	80	74	47	10	76	50	8	141	200	75	0,064	3,03 €
TAC1-08	M8	105	79	52	11	88	52	10	156	236	165	0,126	3,89 €
TAC1-10	M10	125	95	61	14	114	60	11	187	276	235	0,214	5,59 €
TAC1-12	M12	140	105	65	17	122	66	16	226	311	320	0,398	8,36 €
TAC1-14	M14	170	128	85	18	147	82	15	254	378	430	0,608	11,59 €
TAC1-16	M16	190	160	97	23	172	105	20	296	466	530	0,845	16,11 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



STRIP

Spazzola strip,  
Lunghezza 3m



BOX-TOR-H

Valigetta di  
guarnizioni toriche in  
nitrile, 3.00 x 2.00mm  
a 45.20 x...



ZG125

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



J65

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.80  
a 2.95 - a treni para...



EMS

Volantino zigrinato,  
Zigrinato



PLB

Distanziatore  
cilindrico, Ottone



CCL

Capocorda ad  
occhiello, Acciaio



PTGT

Puleggia folle, Per  
cinghia trapezoidale



CHAE4080PA

Cerniera ad avvitare  
estetica simmetrica,  
Poliammide



CDR

Per perno  
autobloccante, Cavo di  
ritegno



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di  
raccordo XZ



SH3

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata  
(delrin)

## Prodotti correlati



TAC\_SS

Tenditore, Inox




TCC

Tenditore, Acciaio



MDR

Grillo con chiodo ad  
occhiello, Acciaio



CAB

Cavo di fissaggio,  
Acciaio galvanizzato