Tenditore ad anello e gancio

Acc


TAC — Tenditore a lanterna

- ***Tenditore ad anello e gancio stampato***
- *Accessori per cavi e catene*
- *Materiale:*
  Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco

Info.

- *CMU: Carico massimo utile*
  Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 3.
- ** Prezzo a unità, venduto a multipli, contattateci*





SCONTI PER QUANTITÀ

QtÀ	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØM	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 4
TAC1-05	M5	80	60	40	8	62	40	6	114	176	50	0,055	2,71 €
TAC1-06	M6	80	74	47	10	76	50	8	141	200	75	0,064	3,03 €
TAC1-08	M8	105	79	52	11	88	52	10	156	236	165	0,126	3,89 €
TAC1-10	M10	125	95	61	14	114	60	11	187	276	235	0,214	5,59 €
TAC1-12	M12	140	105	65	17	122	66	16	226	311	320	0,398	8,36 €
TAC1-14	M14	170	128	85	18	147	82	15	254	378	430	0,608	11,59 €
TAC1-16	M16	190	160	97	23	172	105	20	296	466	530	0,845	16,11 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Anello di bloccaggio, Ø10 - Ø20



Cerniera ad avvitare, Su facciata




Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315




Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



Piede snodato semplice, Piede inclinabile senza suola antiscivolo



Anello di arresto interno DIN472, interno DIN 472



Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1




Profilo supporto per catena, Profilo a Z da posare



Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere rullata, al metro



Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



Rinvio angolare, fino a 70 Nm



Riduttore coassiale a treni paralleli, da 20 a 68 Nm - a treni paral...

Prodotti correlati




Tenditore, Inox



Tenditore, Acciaio



Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato