

Tenditore ad anello e gancio

Acc

TAC

Tenditore a lanterna

- Tenditore ad anello e gancio stampato

- Accessori per cavi e catene

- Materiale:


Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco

Info.

- CMU: Carico massimo utile

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 3.

* Prezzo a unità, venduto a multipli, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

QtÀ	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØM	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 4
TAC1-05	M5	80	60	40	8	62	40	6	114	176	50	0,055	2,71 €
TAC1-06	M6	80	74	47	10	76	50	8	141	200	75	0,064	3,03 €
TAC1-08	M8	105	79	52	11	88	52	10	156	236	165	0,126	3,89 €
TAC1-10	M10	125	95	61	14	114	60	11	187	276	235	0,214	5,59 €
TAC1-12	M12	140	105	65	17	122	66	16	226	311	320	0,398	8,36 €
TAC1-14	M14	170	128	85	18	147	82	15	254	378	430	0,608	11,59 €
TAC1-16	M16	190	160	97	23	172	105	20	296	466	530	0,845	16,11 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



HTD14M_55

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



BIM55

Pistoncino a molla, Miniatura inox



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere




PRF_RR

Elementi di giunzione, Piastra di raccordo



IBJ

Snodo angolare a 180°, Acciaio



P15

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



RPCpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - poliammide



SDA

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Dado di regolazione



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Acciaio



HTD3M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD3 Alluminio

Prodotti correlati



TAC_SS

Tenditore, Inox




TCC

Tenditore, Acciaio



MDR

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato