

# Tenditore ad anello e gancio

Acc

## TAC

## Tenditore a lanterna

### - Tenditore ad anello e gancio stampato

- Accessori per cavi e catene

- Materiale:


Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco

### Info.

- CMU: Carico massimo utile

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 3.

\* Prezzo a unità, venduto a multipli, contattateci



### SCONTI PER QUANTITÀ

QtÀ	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØM	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 4
TAC1-05	M5	80	60	40	8	62	40	6	114	176	50	0,055	2,71 €
TAC1-06	M6	80	74	47	10	76	50	8	141	200	75	0,064	3,03 €
TAC1-08	M8	105	79	52	11	88	52	10	156	236	165	0,126	3,89 €
TAC1-10	M10	125	95	61	14	114	60	11	187	276	235	0,214	5,59 €
TAC1-12	M12	140	105	65	17	122	66	16	226	311	320	0,398	8,36 €
TAC1-14	M14	170	128	85	18	147	82	15	254	378	430	0,608	11,59 €
TAC1-16	M16	190	160	97	23	172	105	20	296	466	530	0,845	16,11 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



AC  
Pastrina di riscontro,  
13mm



CHAR7530  
Cerniera a molla,  
saldabile



NKIB  
Cuscinetto combinato  
con anello interno,  
Carico assiale  
bidirezionale



METEB  
Barre autolubrificanti,  
Bronzo BP25



RDCss  
Tenditore, Inox



J64  
Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.57  
a 2.25 Nm - a treni  
p...



BLHT30  
Rinvio angolare a T,  
da 1.65 a 4.40 Nm




ACLERP  
Rulliera, Con guida  
laterale



UTKpwrr  
Guida lineare  
Utilitrack®, Profilo  
guida a V



YG2  
Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



IN1  
Ingranaggio interno,  
Plastica lavorata  
(delrin)



HTD8M\_20  
Puleggia dentata di  
trasmissione tipo  
HTD, HTD8 Ghisa

## Prodotti correlati




TAC\_SS  
Tenditore, Inox



TCC  
Tenditore, Acciaio



MDR  
Grillo con chiodo ad  
occhiello, Acciaio



CAB  
Cavo di fissaggio,  
Acciaio galvanizzato