


Serie economica

- Modulo da 1,5 a 5
- Dentatura a norma DIN 3967, tranne modulo 1 dentatura Gleason
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio C43
- Per una coppia, occorrono due pezzi



Info.

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Denti		ØD _p	ØD _e	F	L	ØD _m	Prealesaggio non garantito			Lm	Stock*	Prezzo Un. da 1 a 3
	Z	mod						ØA**	V	S			
TB1-15/ECO	15	1	15	17,7	7,1	16,6	13,3	4	15,4	-	9,2	-	-
TB1-45/ECO	45	1	45	45,3	7,1	17,1	25,3	8	4,9	1,9	10	-	-
TB1.5-16/ECO	16	1,5	24	26,82	12	24,0	20	10	24,42	1,0	11,7	✓	20,70 €
TB1.5-48/ECO	48	1,5	72	72,95	12	20,0	50	12	7,27	3,0	10,0	✓	63,85 €
TB2-16/ECO	16	2	32	35,80	15	28,5	26	12	33,26	1,5	12,4	✓	24,54 €
TB2-48/ECO	48	2	96	97,26	15	23,0	60	15	9,90	4,0	10,0	✓	80,10 €
TB2.5-16/ECO	16	2,5	40	44,74	18	32,0	32	12	42,41	1,5	13,0	-	36,98 €
TB2.5-48/ECO	48	2,5	120	121,58	18	26,0	70	20	12,60	5,0	10,0	-	93,43 €
TB3-16/ECO	16	3	48	53,69	18	32,0	40	15	54,25	2,0	12,1	✓	41,62 €
TB3-48/ECO	48	3	144	145,90	18	29,0	80	20	16,20	6,0	10,0	✓	112,87 €
TB3.5-16/ECO	16	3,5	56	62,64	22	38,0	48	15	62,29	2,5	15,0	-	52,92 €
TB3.5-48/ECO	48	3,5	168	170,21	22	31,0	90	20	18,48	7,0	10,0	-	149,45 €
TB4-16/ECO	16	4	64	71,59	25	41,5	55	20	71,23	3,0	15,2	✓	59,60 €
TB4-48/ECO	48	4	192	194,53	25	33,0	100	20	21,20	8,0	10,0	-	249,12 €
TB4.5-16/ECO	16	4,5	72	80,53	28	53,0	60	20	80,27	3,0	23,4	-	68,32 €
TB4.5-48/ECO	48	4,5	216	218,84	28	49,0	100	20	23,93	9,0	18,0	-	451,59 €
TB5-16/ECO	16	5	80	89,48	35	60,0	60	20	85,61	3,0	22,5	-	74,83 €
TB5-48/ECO	48	5	240	243,16	35	50,0	150	20	25,45	10,0	20,0	-	537,22 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAGSS

Anello di bloccaggio
inox, Inox



WBGV

Anello di
sollevamento, Con
grillo ad avvitare



WINGbr

Vite ad alette DIN316,
Ottone DIN 316



PHG05

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2
cementato t...



RBGpl

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Acciaio - gomma
grigia




RPCtc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
Poliammide - a doppio
bloc...




PR40

Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
40



INO

Ingranaggio interno,
Plastica lavorata
(delrin)



TCXR

Tenditore per catena
automatico, Con
pignone acciaio



OP7

Indicatore di posizione
digitale (N. di giri), 5
cifre



GMK17_BR

Morsetto porta guide,
Conico doppio



CLG1

Ingranaggio dritto in
plastica stampata,
Nylon stampato

Prodotti correlati