
# Mini slitta a passo metrico 🛚 🗐 🐉 📳



## Piastra di base per combinazioni X-Y-Z

- Piastra di giunzione
- Da avvitare sotto le piastre
- d'estremità
- Dispone di un fissaggio
- tramite fori lamati - Materiale:
- alluminio anodizzato vite acciaio zincato

Montaggio XY: 2 tayole standard 1 piastra base








Montaggio YZ : 1 tavola standard 1 tavola versione asse 7 4 viti CHc M4x20

8.5



Montaggio XYZ: 2 tayole standard 1 tavola versione asse 7 1 piastra base 4 viti CHc M4x20




SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Per corsa (mm)	Prezzo Unit.
TBL-XY50	50	41,90 €
TBL-XY100	100	45,37 €

Dimensioni in mm







# 🕵 🐉 Mini slitta di posizionamento a passo metrico


#### Permette le combinazioni X-Y-7

- Piccola tavola a vite metrica per un utilizzo manuale
- Vite metrica passo a destra M6x1
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo
- Precisione assiale < 0.10 mm
- Con manopola e indicatore di posizione
- Materiale:

alluminio e acciaio


- T° d'utilizzo: da +5°C a +80°C








Versione asse Z :





### SCONTI PER OUANTITÀ

	C -					
Qtà	1+	2+	3+			
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta			

Codice	Corsa	Carico max ammesso (kg)	Coppia ammessa (Nm)	Forza statica ammessa F (daN)	Massa (kg)	Prezzo Unit.	
Tavola orizzontale asse X e Y							
TBL-50-CV	50	1	0,50	6,00	0,25	334,88 €	
TBL-100-CV	100	1	0,50	6,00	0,30	336,80 €	
Tavola verticale asse Z							
TBL-50Z-CV	50	0,5	0,50	6,00	0,25	340,32 €	
TBL-100Z-CV	100	0,5	0,50	6,00	0,30	342,27 €	

Dimensioni in mm

Carico