

# Mini slitta di posizionamento a passo metrico




## TBL

## Permette le combinazioni X-Y-Z

- Piccola tavola a vite metrica per un utilizzo manuale
- Vite metrica passo a destra M6x1
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo
- Precisione assiale < 0,10 mm
- Con manopola e indicatore di posizione
- Materiale:  
alluminio e acciaio
- T° d'utilizzo: da +5°C a +80°C





Precisione al 10°



CONSEGNA RAPIDA

Versione asse Z:  
fissaggio tramite piastra d'estremità 4xØ4,2



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Corsa	Carico max ammesso (kg)	Coppia ammessa (Nm)	Forza statica ammessa F (daN)	Massa (kg)	Prezzo Unit. €
<b>Tavola orizzontale asse X e Y</b>						
TBL-50-CV	50	1	0,50	6,00	0,25	297,76 €
TBL-100-CV	100	1	0,50	6,00	0,30	299,47 €
<b>Tavola verticale asse Z</b>						
TBL-50Z-CV	50	0,5	0,50	6,00	0,25	302,60 €
TBL-100Z-CV	100	0,5	0,50	6,00	0,30	304,33 €

Dimensioni in mm





# Mini slitta a vite metrica


## Piastra di base per combinazioni X-Y-Z TBL

- **Piastra di giunzione**
- Da avvitare sotto le piastre d'estremità
- Dispone di un fissaggio tramite fori lamati
- Materiale:  
alluminio anodizzato  
vite acciaio zincato


**Montaggio XY :**  
2 tavole standard  
1 piastra base



**Montaggio YZ :**  
1 tavola standard  
1 tavola versione asse Z  
4 vite CHc M4x20



**Montaggio XYZ :**  
2 tavole standard  
1 tavola versione asse Z  
4 vite CHc M4x20



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per corsa (mm)	Prezzo Unit.
TBL-XY50	50	34,02 €
TBL-XY100	100	36,83 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



DOMI120

Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120 con contatore ...



SSE

Snodo sferico inox, Inox/PTFE



PW\_PWG3

Ruota di precisione, Bronzo



AFSE

Perno di fissaggio, con chiusura a scatto



PRF\_BV

Bloccetto di fissaggio, Aggiunta e fissaggio di pannelli



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Coppia di dadi per scanala...



BLHB40

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 10.3 Nm



CABma

Manicotto ovale per cavo, Per la crimpatura di un cavo in acciaio



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con




TSM\_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura



T5\_11


Puleggia dentata di posizionamento tipo T, T5 alluminio



PX\_PO

Maniglia - movimentazione manuale, standard

## Prodotti correlati



TBL

Mini tavola di posizionamento a vite metrica, Piastra



TBEBASE10

Economic mini-table with trapezoidal lead screw, 1kg



TBE12

Economic mini-table with trapezoidal lead screw, 2kg



TBE16

Economic mini-table with trapezoidal lead screw, 5kg