

- Short threaded stud

- Material:

Galvanised steel, class 4.6




Info.

- Other lengths available on request

Accessories

- SHN nuts

- MCL and MHX sleeves



DISCOUNTS

Qty	1+	5+	15+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØF	L	Quantity per pack	Price each 1 to 4
TIF6-30/B	M6	30	200	21,09 €
TIF6-40/B	M6	40	200	25,38 €
TIF6-50/B	M6	50	200	28,85 €
TIF6-60/B	M6	60	200	37,47 €
TIF6-70/B	M6	70	200	40,93 €
TIF6-80/B	M6	80	200	43,54 €
TIF6-100/B	M6	100	200	53,90 €
TIF6-120/B	M6	120	200	62,53 €
TIF8-30/B	M8	30	200	28,85 €
TIF8-40/B	M8	40	200	34,91 €
TIF8-50/B	M8	50	200	39,19 €
TIF8-60/B	M8	60	200	47,83 €
TIF8-70/B	M8	70	200	52,18 €
TIF8-80/B	M8	80	200	57,35 €
TIF8-100/B	M8	100	200	66,00 €
TIF8-120/B	M8	120	200	87,55 €
TIF8-140/B	M8	140	200	110,88 €
TIF10-30/B	M10	30	100	23,04 €
TIF10-40/B	M10	40	100	25,21 €
TIF10-50/B	M10	50	100	27,80 €
TIF10-60/B	M10	60	100	33,00 €
TIF10-70/B	M10	70	100	40,30 €
TIF10-80/B	M10	80	100	43,34 €
TIF10-100/B	M10	100	100	52,83 €
TIF10-120/B	M10	120	100	70,09 €
TIF10-140/B	M10	140	100	79,59 €
TIF10-160/B	M10	160	100	90,82 €
TIF12-40/B	M12	40	100	32,12 €
TIF12-50/B	M12	50	100	38,16 €
TIF12-60/B	M12	60	100	45,48 €
TIF12-70/B	M12	70	100	53,70 €
TIF12-80/B	M12	80	100	63,21 €
TIF12-100/B	M12	100	100	74,43 €
TIF12-120/B	M12	120	100	100,31 €
TIF12-140/B	M12	140	100	115,41 €
TIF12-160/B	M12	160	100	132,26 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



ZHBRA
Ingranaggio conico in
plastica, 1,25:1 2:1
3:1



MDPOT
Potenziometro,



PRF_BM
Elementi di
ancoraggio, Fissaggio
centrale per piede




SRP
Spina cilindrica
ISO8752, elastica ISO
8752



PARF80
Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
Ø80



DHX
Spina cilindrica filetto
interno, estraibile DIN
7979D



LAT1
Attuatore lineare a
motore, 1 ampere



BABS
Perno autobloccante a
spine inox 630, Inox
temprato



PAL
Dado di sicurezza, Per
bloccaggio assiale



PENV
Maniglia da incasso,
Ad avvitare



DB
Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1



BOX-TOR-ORFS
Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 7.65 x 1.78mm
a 37.82 x...

Prodotti correlati



MHXred
Manicotto di
riduzione, Esagonale -
acciaio



Rondella semplice,
Acciaio



MHX
Manicotto esagonale
maschiato, Esagonale
- acciaio



MCL
Manicotto cilindrico
maschiato, Cilindrico -
acciaio