



# TKUOP Compensa i difetti di allineamento

- Manicotto a sfere aperto autoallineante
- Per guida lineare
- Con guarnizione di tenuta incorporata
- Materiali:  
Boccola termoplastica  
Sfere in acciaio 70 HRC <sup>±2</sup>



## Accessori

- Alberi rettificati **Z-A, Z-B, FTSN**
- Cuscinetti **NSO, S20**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	dr	D	L	W	D1	H	J	G	B	θ	Carico Din. Stat.		Prezzo unit. da 1 a 4	
											C (N)	Co (N)		
TK-12-UUOP	12	22	32	1,30	21,0	6,5	0,7	-	22,9	66°	1020	1290	✓	24,72 €
TK-16-UUOP	16	26	36	1,30	24,9	9,0	0,7	-	24,9	68°	1250	1550	✓	30,93 €
TK-20-UUOP	20	32	45	1,60	30,3	9,0	0,9	-	31,5	55°	2090	2630	✓	40,53 €
TK-25-UUOP	25	40	58	1,85	37,5	11,5	1,4	1,5	44,1	57°	3780	4720	✓	54,58 €
TK-30-UUOP	30	47	68	1,85	44,5	14,0	2,2	2,0	52,1	57°	5470	6810	-	73,03 €
TK-40-UUOP	40	62	80	2,15	59,0	19,5	2,7	1,5	60,6	56°	6590	8230	✓	113,78 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



GSI

Molla a gas inox, Inox



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



BPL

Sfera portante con flangia, Leggero



CAP881

Catena a tapparella, Stretta serie 881



CHV

Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW



PRF\_CHA

Cerniera ad avvitare, Su facciata



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



J64

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.57 a 2.25 Nm - a treni p...



UTKpwcr

Guida lineare Utilitrack®, Carello a rotelle - rivestimento



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



RJA10\_03


Guarnizione in gomma, Da agganciare



DOMI30


Accessori di collegamento, Kit di fissaggio

## Prodotti correlati



FTSN

Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...



FTSN

Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...



S20

Supporto corto per manicotto aperto a sfere, Aperto - corto