KBOPUU KBOPUUG

NB NIPPON BEARING Co.

Grande capacità di carico

- **Manicotto aperto con anello esterno massiccio**
- Per guida lineare
- Utilizzato su alberi lunghi sostenuti da supporto per limitare la flessione
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
- Materiali:
  Acciaio 100C6
  Sfere in acciaio 70 HRc ±2
  Gabbia di rotolamento in acciaio o poliammide



Opzione


- Manicotto a sfere inox

Info.

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato **FTSN (vol. 1 p.552)**

Accessori

- Vedere combinazioni possibili **(vol. 1 p.551)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Ødr	ØD	L	B	W	ØD1	h	θ	Carico Dinamico C (N)	Carico Statico Co (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
Con gabbia per le sfere in acciaio												
KB-12OP-UU	12	22 +0.000 -0.009	32 -0.000 +0.008	22,9 +0.0 -0.2	1,30 +0.0 -0.2	21,00	7,5	78°	510	784	✔	38,80 €
KB-16OP-UU	16	26 +0.000 -0.009	36 -0.001 +0.008	24,9 +0.0 -0.2	1,30 +0.0 -0.2	24,90	10,0	78°	578	892	✔	46,27 €
KB-20OP-UU	20	32 +0.000 -0.011	45 -0.001 +0.009	31,5 +0.0 -0.2	1,60 +0.0 -0.2	30,30	10,0	60°	862	1370	✔	55,99 €
KB-25OP-UU	25	40 +0.000 -0.011	58 -0.001 +0.011	44,1 +0.0 -0.3	1,85 +0.0 -0.3	37,50	12,5	60°	980	1570	✔	74,50 €
KB-30OP-UU	30	47 +0.000 -0.011	68 -0.001 +0.011	52,1 +0.0 -0.3	1,85 +0.0 -0.3	44,50	12,5	50°	1570	2740	✔	97,05 €
KB-40OP-UU	40	62 +0.000 -0.013	80 -0.002 +0.013	60,6 +0.0 -0.3	2,15 +0.0 -0.3	59,00	16,8	50°	2160	4020	✔	160,49 €
KB-50OP-UU	50	75 +0.000 -0.013	100 -0.002 +0.013	77,6 +0.0 -0.3	2,65 +0.0 -0.3	72,00	21,0	50°	3820	7940	-	Su richiesta
KB-60OP-UU	60	90 +0.000 -0.015	125 -0.002 +0.013	101,7 +0.0 -0.4	3,15 +0.0 -0.4	86,50	27,2	54°	4700	9800	-	351,68 €
KB-80OP-UU	80	120 +0.000 -0.015	165 -0.004 +0.016	133,7 +0.0 -0.4	4,15 +0.0 -0.4	116,00	36,3	54°	7350	16000	-	626,93 €
Con gabbia per le sfere in poliammide												
KB-12OP-UUG	12	22 +0.000 -0.009	32 -0.000 +0.008	22,9 +0.0 -0.2	1,30 +0.0 -0.2	21,00	7,5	78°	510	784	✔	23,79 €
KB-16OP-UUG	16	26 +0.000 -0.009	36 -0.001 +0.009	24,9 +0.0 -0.2	1,30 +0.0 -0.2	24,90	10,0	78°	578	892	-	30,09 €
KB-20OP-UUG	20	32 +0.000 -0.011	45 -0.001 +0.009	31,5 +0.0 -0.2	1,60 +0.0 -0.2	30,30	10,0	60°	862	1370	✔	38,93 €
KB-25OP-UUG	25	40 +0.000 -0.011	58 -0.001 +0.011	44,1 +0.0 -0.3	1,85 +0.0 -0.3	37,50	12,5	60°	980	1570	-	52,76 €
KB-30OP-UUG	30	47 +0.000 -0.011	68 -0.001 +0.011	52,1 +0.0 -0.3	1,85 +0.0 -0.3	44,50	12,5	50°	1570	2740	-	71,59 €
KB-40OP-UUG	40	62 +0.000 -0.013	80 -0.002 +0.013	60,6 +0.0 -0.3	2,15 +0.0 -0.3	59,00	16,8	50°	2160	4020	-	111,85 €
KB-50OP-UUG	50	75 +0.000 -0.013	100 -0.002 +0.013	77,6 +0.0 -0.3	2,65 +0.0 -0.3	72,00	21,0	50°	3820	7940	-	179,76 €
KB-60OP-UUG	60	90 +0.000 -0.015	125 -0.002 +0.013	101,7 +0.0 -0.4	3,15 +0.0 -0.4	86,50	27,2	54°	4700	9800	-	237,60 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Compensa i difetti di allineamento TKUUOP


- ***Manicotto a sfere aperto autoallineante***
- *Per guida lineare*
- *Con guarnizione di tenuta incorporata*
- *Materiali:*
  Boccola termoplastica
  Sfere in acciaio 70 HRc ±2




Accessori

- *Alberi rettificati* ***FTSN*** **(vol. 1 *p.552*)**
- *Cuscinetti* ***NSO*** **(vol. 1 *p.570*), *S2O* (vol. 1 *p.571*)**
- *Vedere combinazioni possibili* **(vol. 1 *p.551*)**





Compensa i difetti di allineamento



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Ødr	ØD	L	W	ØD1	h	J	G	B	θ	Carico Din. C (N)	Carico Stat. Co (N)	Stock*	Prezzo Uni. da 1 a 4
TK-12-UUOP	12	22	32	1,30	21,0	6,5	0,7	-	22,9	66°	1020	1290	✔	27,32 €
TK-16-UUOP	16	26	36	1,30	24,9	9,0	0,7	-	24,9	68°	1250	1550	✔	34,17 €
TK-20-UUOP	20	32	45	1,60	30,3	9,0	0,9	-	31,5	55°	2090	2630	✔	44,77 €
TK-25-UUOP	25	40	58	1,85	37,5	11,5	1,4	1,5	44,1	57°	3780	4720	✔	60,30 €
TK-30-UUOP	30	47	68	1,85	44,5	14,0	2,2	2,0	52,1	57°	5470	6810	✔	80,70 €
TK-40-UUOP	40	62	80	2,15	59,0	19,5	2,7	1,5	60,6	56°	6590	8230	✔	125,73 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*