


Inserto per ventosa


TM
CTM
CTF

A scatto


- Inserto di collegamento per ventosa di presa
- Materiale: ottone nichelato



Schema di montaggio



femmina



maschio



Esempio di montaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	ØM	H	A/F	Tipo	per ventosa	Prezzo unit. da 1 a 49
TM5M5	M5	12,0	8	maschio	DFG05A, DFG06A, DFG08A, DFG10A, DCA05	1,42 €
CTM10M5	M5	13,5	13	maschio	DCA11, DCA14, DCA16, DCA22, DCA25,	1,42 €
CTM10G18	1/8"	19,5	13	maschio	DCG05C, DCG07C, DCG10, DCG12, DCG15,	1,78 €
CTF10G18	1/8"	18,5	13	femmina	DCG18, DCG20, DCG25	1,84 €

Altri prodotti...



M0

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio non temprato



ECF

Rivetto rivestito in gomma di fissaggio, □Elastomero in cloroprene



HTD5M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



DOMI30

Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30 con contatore e ...



BLHM50

Rinvio angolare, fino a 30 Nm



SVT_CH

Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato, Console girevole



NPTR

Morsetto, Regolabile



UGH40

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 40



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4



T10_30_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo



VB

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Inox



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1

Prodotti correlati



DCA

Ventosa, nitrile



DCG

Ventosa, Gomma naturale