


- For guiding profile

- Materials:

Body: nickel brass or stainless steel

Nut/washer: stainless steel




DISCOUNTS

Qty.	1+	10+	20+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	ØD	For Axis	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 9
Nickel brass version					
TOC-12	12,5	APB12	0,18	✓	9,10 €
TOC-14	14,5	APB14	0,18	-	9,10 €
TOC-16	16,5	APB16	0,18	-	9,10 €
Stainless steel version					
TOC-12/SS	12,5	APB12	0,18	✓	14,93 €
TOC-14/SS	14,5	APB14	0,17	✓	14,67 €
TOC-16/SS	16,5	APB16	0,17	✓	14,67 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



CAB

Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato




PV2R

Braccio portaventosa
orientabile, Serraggio
rinforzato



NPTF30

Morsetto di
collegamento,
Distanziale $\varnothing 14$ a $\varnothing 20$



CABtool

Attrezzi per cavi,
Attrezzi per
crimpatura



BOX-TOR-D

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 18.00 x
2.00mm a 50.00 ...



PTCR

Adjustable furniture
foot, square tube



CLR

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
per forcell...



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Piastra di base per
profil...



PSG35

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



PSPD40

Manopola a pressione,
PVC nero



ACM_DZ

Base per tirante
chiusura in gomma,
Base



RBNpl

Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
caucciù

Prodotti correlati



RAG-12-M8

Guida di scorrimento
a rotelle, Sistema di
ancoraggio



RAG

Guida di scorrimento
a rullini,