


- For guiding profile

- Materials:

Body: nickel brass or stainless steel

Nut/washer: stainless steel



### DISCOUNTS

Qty.	1+	10+	20+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	For Axis	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 9
<b>Nickel brass version</b>					
TOC-12	12,5	APB12	0,18	✓	9,10 €
TOC-14	14,5	APB14	0,18	-	9,10 €
TOC-16	16,5	APB16	0,18	-	9,10 €
<b>Stainless steel version</b>					
TOC-12/SS	12,5	APB12	0,18	✓	14,93 €
TOC-14/SS	14,5	APB14	0,17	✓	14,67 €
TOC-16/SS	16,5	APB16	0,17	✓	14,67 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



MPE  
Distanziatore  
esagonale, Acciaio




KB\_WW  
Manicotto chiuso a  
sfere di precisione,  
Economica



GBMz  
Dado per vite a sfere,  
Dado cilindrico a  
circuiti multipli



SHA\_PTR  
Volantino pieno,  
Poliammide



AC  
Piastrina di riscontro,  
18mm



ALIDR30  
Alimentazione, 1,5 A  
and 2 A



EKN  
Giunto a soffietto  
Gerwah®, da 0.5 a  
12Nm




CHCSS  
Vite a testa cava  
esagonale CHC, Inox -  
A2



ACLBDB  
Sistema di chiusura  
per profili alluminio,



ACLEPP  
Angolare, 4 fori



RPP  
Piastra di giunzione  
per cinghia RPP,



VMS  
Volantino zigrinato,  
Zigrinato

## Prodotti correlati



RAG-12-M8  
Guida di scorrimento  
a rotelle, Sistema di  
ancoraggio



RAG  
Guida di scorrimento  
a rullini,