


- For guiding profile
- Materials:
Body: stainless steel 304
Nut/washer: stainless steel

stainless steel



Typical application



DISCOUNTS

Qty.	1+	10+	20+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	For Axis	H	W	Weight (kg)	Price each 1 to 9
TOL12-40/SS	12,5	APB12	40	55	0,28	27,48 €
TOL12-60/SS	12,5	APB12	60	75	0,38	33,57 €
TOL12-90/SS	12,5	APB12	90	105	0,55	36,86 €
TOL12-130/SS	12,5	APB12	130	145	0,77	49,17 €
TOL14-40/SS	14,5	APB14	40	56	0,28	49,17 €
TOL14-60/SS	14,5	APB14	60	76	0,38	27,48 €
TOL14-90/SS	14,5	APB14	90	106	0,55	31,79 €
TOL14-130/SS	14,5	APB14	130	146	0,77	35,09 €
TOL16-40/SS	16,5	APB16	40	57	0,28	49,17 €
TOL16-60/SS	16,5	APB16	60	77	0,38	27,48 €
TOL16-90/SS	16,5	APB16	90	107	0,55	36,86 €
TOL16-130/SS	16,5	APB16	130	147	0,77	49,17 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



MXHred

Manicotto di riduzione, Esagonale - inox



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



PRF_PL_4590

Elementi di giunzione, Piastra di giunzione - 45x90 mm



PTR

Pignone tendicatena, Per applicazioni correnti



EPRC

Dado cilindrico a passo lungo, Dado cilindrico-fino a 40mm di corsa ...



MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



RT25

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



HTD5M_25

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio



CMA

Vite ad occhio, Acciaio



CDC

Molla di compressione conica, Conica



PLM-C

Magnete cilindrico di fermo, Magnete di fermo cilindrico

Prodotti correlati



TOC

Testa orientabile, Corta



APB_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



APB_T

Perno di fissaggio per morsetti, Maschiato



RAG

Guida di scorrimento a rullini,