



- For guiding profile
- Materials:  
Body: stainless steel 304  
Nut/washer: stainless steel

stainless steel



### Typical application



### DISCOUNTS

Qty.	1+	10+	20+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	For Axis	H	W	Weight (kg)	Price each 1 to 9
TOL12-40/SS	12,5	APB12	40	55	0,28	27,48 €
TOL12-60/SS	12,5	APB12	60	75	0,38	33,57 €
TOL12-90/SS	12,5	APB12	90	105	0,55	36,86 €
TOL12-130/SS	12,5	APB12	130	145	0,77	49,17 €
TOL14-40/SS	14,5	APB14	40	56	0,28	49,17 €
TOL14-60/SS	14,5	APB14	60	76	0,38	27,48 €
TOL14-90/SS	14,5	APB14	90	106	0,55	31,79 €
TOL14-130/SS	14,5	APB14	130	146	0,77	35,09 €
TOL16-40/SS	16,5	APB16	40	57	0,28	49,17 €
TOL16-60/SS	16,5	APB16	60	77	0,38	27,48 €
TOL16-90/SS	16,5	APB16	90	107	0,55	36,86 €
TOL16-130/SS	16,5	APB16	130	147	0,77	49,17 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...




DTR  
Pignone tendicatena,  
Ruota dentata in  
acciaio



TBE12  
Economic mini-table  
with trapezoidal  
leadscrew, 2kg



NPTF20  
Morsetto di  
collegamento, Fisso  
Ø10 a Ø14



TPR  
Madrevite a passo  
lungo, Madrevite sola-  
fino a 40mm di corsa  
per rot...



PRS30  
Piede snodato tutto  
inox Ø30, Ø 30



BPLe  
Sfera portante a  
incastro, Leggero



BABV  
Ball lock pins lockable  
, Stainless steel



FGWA  
Supporto per  
estremità dell'albero,  
A soletta



PSG3  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
35NCD6 pretrattato



BUH77  
Motoriduttore DC 12V  
e 24V DC, da 0.1 a 2  
Nm



M0  
Coppia ruota e vite  
senza fine , Acciaio  
non temprato



F7-P-AM  
Visualizzatore  
multifunzione, Anello  
magnetico

## Prodotti correlati



TOC  
Testa orientabile,  
Corta



APB\_F  
Perno di fissaggio per  
morsetti, Filettato



APB\_T  
Perno di fissaggio per  
morsetti, Maschiato



RAG  
Guida di scorrimento  
a rullini,